

ACS580-01 DEMO



Número de parte: 3AUA0000119575

Producto: ACS580-01 Democase Producto de demostración, con valija de viaje

Datos Técnicos:

Condiciones ambientales

Diseñado solo para uso interno con propósitos de demostración

Temperatura ambiente de funcionamiento: -15°C a +40°C

Altura: 0 a 4000m sin afectarse el funcionamiento del producto

Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación

Alimentación de entrada

U1-100V....240V

La valija de demostración puede usarse con 115V o 230V de alimentación

Convertidor de frecuencia

ACS580-01-02A6-4+K474+L501+R700 Tensión 400V/2,6A.

Motor

M2VA 63 B 4 (3GVA 062 142-ASC) Tensión 230V/1,2A/0,18Kw.

Contenido:



1. Panel de control extraible
2. Tarjetas descriptivas de distintos modo de control
3. Cable de conexión para PC - USB a Mini USB
4. Cable Ethernet para conexión a panel
5. Cable de red
6. Manuales incluidos:
 - ACS580-01 manual de usuario
 - ACS580-01 rápida instalación y guía de puesta en marcha
 - FENA-01/11, usuario de modulo de comunicación Ethernet
 - Guía de instalación de comunicación CDPI-01
 - Manual de extensión CMOD-01

Dimensiones:

Altura: 650 mm

Ancho: 490 mm

Profundidad: 385 mm

Peso: 30 kg

Distribución de producto en valija

