

Sidus

Jalousieschalter elektronisch

Jalousieschalter Basis/Jalousieschalter Komfort mit Wippe

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Frontrahmen 60×60 mm, Wippe 41×41 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm).

Geeignet für Rolladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.



Jalousieschalter Basis
Nennleistung: 690 W
Ausgänge: 2×Schliesser
Einbautiefe: 42 mm
BJE-Nr.: 6418 UR-508

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

546 512 002



Jalousieschalter Komfort mit Wippe
Nennleistung: 690 W
Ausgänge: 2×Schliesser
Gruppensteuerung: Zwei 230 V-Nebenstelleingänge Auf/Ab
Für komfortable Zeitsteuerung aufrüstbar mit Timer-Bedienelement,
siehe dazu Seiten 3/115–3/118
Einbautiefe: 38 mm
BJE-Nr.: 6411 U/SR-101-508

546 522 002

Technische Daten siehe Kapitel 3
Technische Informationen Seite 3/406

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu

Zubehör **E-No**



Helligkeitssensor
passend zu Jalousieschalter Komfort
mit 2 m Anschlussleitung
Messbereich 15–15000 Lux

205 460 195



Glasbruchsensoren
passend zu Jalousieschalter Komfort
mit 4 m Anschlussleitung

961 810 893

Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

546 516 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

546 519 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

346 517 002

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

346 516 002

Frontset «B»
Abdeckrahmen
Frontrahmen
Wippe

Weiss



VE 1
E-No

378 549 002

Frontset «Z/E»
Frontrahmen
Wippe

Weiss



VE 1
E-No

378 539 002

AP 75×75×
62 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70×70 mm
Gehäuse
48 mm hoch

Weiss



VE 1
E-No

236 513 002

VE 1
E-No

546 526 002

VE 1
E-No

546 529 002

VE 1
E-No

346 527 002

VE 1
E-No

346 526 002

VE 1
E-No

378 549 002

VE 1
E-No

378 539 002

VE 1
E-No

236 523 002

. 102
. 042
. 932

. 102
. 042
. 932

. 102
. 042
. 932

. 102
. 042
. 932

. 102
. 042
. 932

Sidus

Jalousieschalter elektronisch

Jalousieschalter Komfort mit Timer. Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten.
 Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Zwischenrahmen 60×60 mm, Timerelement 55×55 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), Einbautiefe 29 mm.



Jalousieschalter Komfort mit Timer **546 532 002**
 Betriebsarten: Handbetrieb, Automatikbetrieb, Urlaubsbetrieb
 Nennleistung: 690 W
 Ausgänge: 2×Schliesser
 Gruppensteuerung: Zwei 230 V-Nebensteingänge Auf/Ab
 Zeitsteuerungen mit max. 4 Schaltzeiten/Tag
 Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
 BJE-Nr.: 6411 U/SR-101-508; 6455-508

Technische Daten siehe Kapitel 3	Weiss glänzend 102
Technische Informationen Seite 3/407	Anthrazit 042
	Alu	

Zubehör **E-No**



Helligkeitssensor **205 460 195**
 passend zu Jalousieschalter Komfort
 mit 2 m Anschlussleitung
 Messbereich 15–15000 Lux

Glasbruchsensensor **961 810 893**
 passend zu Jalousieschalter Komfort
 mit 4 m Anschlussleitung

Sidus

B Gr. I
 mit Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 //×// mm

Weiss



VE 1
E-No

Z
 ohne Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 //×// mm

Weiss



VE 1
E-No

E
 Einsatz für
 Kombi
 ohne Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 ohne Befesti-
 gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

GE «Z»
 Grundelement
 mit Befesti-
 gungsplatte
 77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

GE «E»
 Grundelement
 für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

Frontset «B»
 Abdeckrahmen
 Frontrahmen
 Wippe

Weiss



VE 1
E-No

Frontset «Z/E»
 Frontrahmen
 Wippe

Weiss



VE 1
E-No

AP 75×75×
 62 mm
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 70×70 mm
 Gehäuse
 48 mm hoch

Weiss



VE 1
E-No

546 536 002	546 539 002	346 537 002	346 536 002	378 569 002	378 559 002	236 533 002
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

..... 102 102 102 102 102 102 102
..... 042 042 042 042 042 042 042
..... 932 932 932 932 932 932 932