

Sidus

Storenschalter mechanisch

Storenschalter mechanisch, Storentaster

Abdeckrahmen Gr. I, 88 × 88 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60 × 60 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm, (AP: 70 × 70 mm), Einbautiefe 27 mm.



Storenschalter 1-Kanal

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77 × 77 mm

Weiss



VE 1
E-No

546 542 002



Storentaster 1-Kanal

546 642 002



Storenschalter 2-Kanal

546 552 002



Storentaster 2-Kanal

546 652 002

Andere Abdeckrahmen
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend
Anthrazit
Alu

... .. 102
... .. 042

Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77 × 77 mm

Weiss



VE 1
E-No

546 546 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

546 549 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77 × 77 mm

Weiss



VE 1
E-No

346 547 002

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

346 546 002

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Frontrahmen
Druckknopf

Weiss



VE 1
E-No

378 540 002

Frontset «Z/E»
Frontrahmen
Druckknopf

Weiss



VE 1
E-No

378 541 002

AP 75 × 75 ×
59 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70 × 70 mm
Gehäuse
48 mm hoch

Weiss



VE 1
E-No

236 543 002

546 646 002

546 649 002

346 647 002

346 646 002

378 540 002

378 541 002

236 643 002

546 556 002

546 559 002

346 557 002

346 556 002

378 550 002

378 551 002

236 553 002

546 656 002

546 659 002

346 657 002

346 656 002

378 550 002

378 551 002

236 653 002

... .. 102
... .. 042
... .. 932

... .. 102
... .. 042
... .. 932

... .. 102
... .. 042
... .. 932

... .. 102
... .. 042
... .. 932

... .. 102
... .. 042