

Sidus

Anschlussdosen

Anschlussdose

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm).



15 A/500 V
5×2,5 mm²



ohne Klemmen

Andere Abdeckrahmen
siehe Seiten 3/191–3/192

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
//×// mm

Weiss



VE 10
E-No

145 710 002

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu

Weiss 145 718 002
Weiss glänzend 145 718 102

Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
//×// mm

Weiss



VE 10
E-No

145 810 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 10
E-No

145 728 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm



VE 1
E-No

155 728 702

GE «E»
Grundelement
für Kombi



VE 1
E-No

155 728 602

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Frontplatte
mit Gravur
Drehgriff

Weiss



VE 1
E-No

378 485 002

Frontset «Z/E»
Frontplatte
mit Gravur
Drehgriff

Weiss



VE 1
E-No

378 036 002

AP 75×75×
63 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70×70 mm
Gehäuse
48 mm hoch
*Gehäuse
48 mm hoch
Weiss



VE 10
E-No

140 804 002

. 102 102 102 102 102 102 102
. 042 042 042 042 042 042 042
. 932 932 932 932 932 932 932

145 818 002 145 738 002 – – – – –
145 818 102 145 738 102 – – – – –