


Sidus

Bewegungsmelder / Komfortschalter

Komfortschalter 230 V~. Der Schalter mit vier Komfortstufen.

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Zwischenrahmen 60×60 mm, Bedienelement 55×55 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), Einbautiefe 33 mm. Erfassungswinkel 170°, Erfassungsbereich: frontal 5 m, horizontal 3 m, (Erfassung mit Tierschneise) Ausschaltverzögerung: 1–10 min einstellbar. Montagehöhe: 0,8–1,2 m, IP20, Temperaturbereich 0°C bis 35°C.



Komfortschalter 2-Draht 230 V~
2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich)
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich
Lastarten: – 230 V-Glühlampen
– 230 V-Halogenlampen
– Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren
Nennleistung: 40–300 W/VA; Mindestlast: 40 W/VA
Nebenstelleneingang (Tasteranzahl beliebig): max. 100 m
Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet
BJE-Nr.: 6815 U

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

535 301 002



Komfortschalter Relais 230 V~
Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich)
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich
Lastarten: Glühlampen 2300 W
– 230 V-Halogenlampen max. 1200 W
– Niedervolt Halogenlampen mit konventioneller oder elektronischer Transformatoren max. 2300 W
– Energiespartlampen 7–500 W
– Leuchtstofflampen max. 2300 W $\cos \varphi = 0,5$ bei Parallelkompensation max. C=140 μF
– LED-Leuchtmittel: 3–500 W

Bei konventionellen Trafos ~20% Trafoverluste berücksichtigen
Bei elektronischen Trafos ~5% Trafoverluste berücksichtigen
Nebenstelleneingang (Tasteranzahl beliebig): max. 100 m
BJE-Nr.: 6816 U

Technische Daten siehe Kapitel 3
Technische Informationen Seite 3/408

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu

Erfassungsbereich



Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

535 331 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

535 361 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

535 381 002

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

535 391 002

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Zwischen-
rahmen
Frontplatte
inkl. Sensor

Weiss



VE 1
E-No

378 535 002

Frontset «Z/E»
Zwischen-
rahmen
Frontplatte
inkl. Sensor

Weiss



VE 1
E-No

378 534 002

AP 75×75×
67 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70×70 mm
Gehäuse
48 mm hoch
Weiss



VE 1
E-No

535 321 002

535 332 002

535 362 002

535 382 002

535 392 002

378 535 002


378 534 002

535 322 002


. 102 102 102 102 102
. 042 042 042 042 042
. 932 932 932 932 932

Komfortstufen


Basis-Komfort:
wie gewohnt schalten



Medium-Komfort:
automatisch an-, aber
von Hand ausschalten –
manchmal ist weniger mehr



Time-Komfort:
von Hand an-, aber automa-
tisch ausschalten – die Zeit
dazwischen bestimmen Sie



Max-Komfort:
nie mehr von Hand schalten

