

**Timer Aufsatz 230 V~/50 Hz. Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten**

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Zwischenrahmen 60×60 mm,  
Bedienelement 55×55 mm.



Timer  
Betriebsarten: Handbetrieb, Automatikbetrieb, Urlaubsbetrieb  
Zeitsteuerungen mit max. 4 Schaltzeiten/Tag  
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung  
Für Jalousieschalter Komfort mit Wippe  
Für Universal-Relais-Einsatz  
Schutzart: IP20  
Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C  
BJE-Nr.: 6455-508

**Universal-Relais-Einsatz 230 V~/50 Hz**

Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: Befestigungsplatte 70×70 mm, Gehäuse 48 mm hoch), Einbautiefe 32 mm.



Universal-Relais-Einsatz  
Nennleistung: 2300 W  
Nebenstelleneingang: 1 (für z.B. Schliessertaster)  
Möglicher Aufsatz: Timer  
Lastart: Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit Transformator, Leuchtstofflampen  
Schutzart: IP20  
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C  
BJE-Nr.: 6401UR-102-508

Weiss glänzend  
Anthrazit  
Alu

Frontset «B»  
Abdeck-  
rahmen  
Zwischen-  
rahmen  
Frontplatte  
inkl. Timer

Frontset  
«Z/E»  
Zwischen-  
rahmen  
Frontplatte  
inkl. Timer

Weiss

Weiss



VE 1  
E-No

VE 1  
E-No

346 300 002

346 303 002

GE «Z»  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm  
Weiss

GE «E»  
Grundelement  
für Kombi

Weiss



VE 1  
E-No

VE 1  
E-No

546 517 002

546 515 002

..... 102 ..... 102  
..... 042 ..... 042  
..... 932 ..... 932