

# Sidus Schalter/Taster

## Druckschalter 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.

B Gr. I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No



Wechselschalter 1P

3

226 311 002



Wechselschalter 2P

3/2P

226 321 002



Kreuzungsschalter

6

226 601 002



Serie-/Doppel-Wechselschalter 1P  
nicht beleuchtbar

1/3+3

226 111 002



Wechselschalter 1P + Wechselkontakt 1P  
nicht beleuchtbar

3+W

226 351 002

Andere Abdeckrahmen  
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend  
Anthrazit  
Alu

..... 102  
..... 042

# Sidus

Z  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No

226 316 002

E  
Einsatz für  
Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 10  
E-No

226 318 002

GE «Z»  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 1  
E-No

326 318 902

GE «E»  
Grundelement  
für Kombi

Weiss



VE 1  
E-No

326 318 802

Frontset «B»  
Abdeck-  
rahmen  
Frontrahmen  
Druckknopf

Weiss



VE 1  
E-No

378 430 002

Frontset «Z/E»  
Frontrahmen  
Druckknopf

Weiss



VE 1  
E-No

378 431 002

AP 75×75×  
49 mm  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70×70 mm  
Gehäuse  
38 mm hoch

Weiss



VE 10  
E-No

302 651 002

226 326 002

226 328 002

326 328 902

326 328 802

378 430 002

378 431 002

302 632 002

226 606 002

226 608 002

326 608 902

326 608 802

378 430 002

378 431 002

302 662 002

226 116 002

226 118 002

326 118 902

326 118 802

378 440 002

378 441 002

302 612 002

226 356 002

226 358 002

326 358 902

326 358 802

378 440 002

378 441 002

302 645 002

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

# Sidus Schalter/Taster

## Drucktaster 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.

**B Gr. I**  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No



Wechselkontakt 1P

W

554 521 002



Wechselkontakt 2P

W/2P

554 551 002



2×Wechselkontakt 1P  
nicht beleuchtbar

W+W

554 621 002

Andere Abdeckrahmen  
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend  
Anthrazit  
Alu

..... 102  
..... 042

# Sidus

**Z**  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No

554 526 002

**E**  
Einsatz für  
Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 10  
E-No

554 528 002

**GE «Z»**  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 1  
E-No

354 528 902

**GE «E»**  
Grundelement  
für Kombi

Weiss



VE 1  
E-No

354 528 802

**Frontset «B»**  
Abdeck-  
rahmen  
Frontrahmen  
Druckknopf

Weiss



VE 1  
E-No

378 430 002

**Frontset «Z/E»**  
Frontrahmen  
Druckknopf

Weiss



VE 1  
E-No

378 431 002

**AP 75×75×**  
49 mm  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70×70 mm  
Gehäuse  
38 mm hoch

Weiss



VE 10  
E-No

760 101 002

554 556 002

554 558 002

354 558 902

354 558 802

378 430 002

378 431 002

760 111 002

554 626 002

554 628 002

354 628 902

354 628 802

378 440 002

378 441 002

760 121 002

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042

# Sidus Schalter/Taster

## Leucht-Druckschalter 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 22 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Seite 3/206.

**B Gr. I**  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No



Wechselschalter 1P, Orientierung

3

227 311 002



Wechselschalter 2P, Orientierung

3/2P

227 321 002



Kreuzungsschalter, Orientierung

6

227 601 002



Wechselschalter 1P, Kontroll oder Orientierung

3K

228 311 002

Andere Abdeckrahmen  
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend  
Anthrazit  
Alu

..... 102  
..... 042

# Sidus

**Z**  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No

227 316 002

**E**  
Einsatz für  
Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 10  
E-No

227 318 002

**GE «Z»**  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm



VE 1  
E-No

327 318 902

**GE «E»**  
Grundelement  
für Kombi



VE 1  
E-No

327 318 802

**Frontset «B»**  
Abdeck-  
rahmen  
Frontrahmen  
Druckknopf



VE 1  
E-No

378 432 002

**Frontset  
«Z/E»**  
Frontrahmen  
Druckknopf



VE 1  
E-No

378 442 002

**AP 75×75×**  
49 mm  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70×70 mm  
Gehäuse  
38 mm hoch

Weiss



VE 10  
E-No

302 600 002

227 326 002

227 328 002

327 328 902

327 328 802

378 432 002

378 442 002

302 610 002

227 606 002

227 608 002

327 608 902

327 608 802

378 432 002

378 442 002

302 665 002

228 316 002

228 318 002

328 318 902

328 318 802

378 432 002

378 442 002

302 620 002

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042

# Sidus Schalter/Taster

## Leucht-Drucktaster 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 22 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Seite 3/206.

**B Gr. I**  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No



Wechselkontakt 1P, Orientierung

W

554 221 002



Wechselkontakt 2P, Orientierung

W/2P

554 271 002



Wechselkontakt 1P, Kontroll oder Orientierung

WK

554 421 002

Andere Abdeckrahmen  
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend  
Anthrazit  
Alu

..... 102  
..... 042

# Sidus

**Z**  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No

554 226 002

**E**  
Einsatz für  
Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 10  
E-No

554 228 002

**GE «Z»**  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm



VE 1  
E-No

354 228 902

**GE «E»**  
Grundelement  
für Kombi



VE 1  
E-No

354 228 802


**Frontset «B»**  
Abdeck-  
rahmen  
Frontrahmen  
Druckknopf



VE 1  
E-No

378 432 002

**Frontset «Z/E»**  
Frontrahmen  
Druckknopf



VE 1  
E-No

378 442 002

**AP 75×75×**  
49 mm  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70×70 mm  
Gehäuse  
38 mm hoch

Weiss



VE 10  
E-No

760 311 002

554 276 002

554 278 002

354 278 902

354 278 802

378 432 002

378 442 002

760 361 002

554 426 002

554 428 002

354 428 902

354 428 802

378 432 002

378 442 002

760 321 002

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042  
..... 932

..... 102  
..... 042

# Sidus Schalter/Taster

## Druckschalter mit Zeitrelais Typ ZT, 6 A/250 V-

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), mit Steckklemmen, Einbautiefe 35 mm (mit Relais), 18,5 mm (ohne Relais). Einschaltverzögerung ca. 20 s, Nachventilation 3–15 min, 1 Schliesser, 230 V-6 A, Aufnahmeleistung 3 W, Betriebs-Umgebungstemperatur 0–30°C, Einschaltdauer 100%.

B Gr. I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No

# Sidus

Z  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Weiss



VE 10  
E-No


E  
Einsatz für  
Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 10  
E-No

GE «Z»  
Grundelement  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm



VE 1  
E-No

GE «E»  
Grundelement  
für Kombi



VE 1  
E-No

Frontset «B»  
Abdeck-  
rahmen  
Frontplatte



VE 1  
E-No

Frontplatte

Weiss



VE 1  
E-No

AP 75×75×  
59 mm  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70×70 mm  
Gehäuse  
48 mm hoch

Weiss



VE 10  
E-No



Serieschalter mit Relais, Symbolen und Signallampe 1/3+3 228 421 002



Serieschalter ohne Relais, mit Symbolen und Signallampe 1/3+3 228 401 002



Serieschalter mit Relais und Signallampe, ohne Symbole 1/3+3 228 441 002



Serieschalter mit Relais und Symbolen, ohne Signallampe 1/3+3 226 421 002



Wechselschalter mit Relais 3 226 301 002



Zeitrelais Typ ZT 090 011 703

Andere Abdeckrahmen  
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend ..... 102  
Anthrazit ..... 042  
Alu

228 426 002

228 406 002

228 446 002

226 426 002

226 306 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

228 428 002

228 408 002

228 448 002

226 428 002

226 308 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

328 425 002

328 405 002

328 425 002

326 425 002

326 305 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

328 427 002

328 407 002

328 427 002

326 427 002

326 307 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

378 228 002

378 228 002

378 229 002

378 230 002

378 430 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

378 728 002

378 728 002

378 729 002

378 730 002

378 431 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 932

302 643 002

302 641 002

302 644 002

302 633 002

302 647 002

-

..... 102  
..... 042  
..... 042