

Sidus

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler. Temperatur elektronisch präzise regeln.
 Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Zwischenrahmen 60×60 mm,
 RTR-Element 55×55 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm),
 Einbautiefe 29 mm.

B Gr. I
 mit Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 //×// mm

Weiss



VE 1
E-No



Öffner
 Nennspannung: 230 V~/50 Hz
 Schaltleistung: 10 (4) A, 230 V~
 BJE-Nr.: 1094 UR-508

439 102 002



Öffner mit Ein-/Aus-Schalter für Nachtabsenkung
 Nennspannung: 230 V~/50 Hz
 Schaltleistung: 10 (4) A, 230 V~
 BJE-Nr.: 1095 UR-508

439 103 002



Wechsler
 Nennspannung: 230 V~/50 Hz
 Schaltleistung: 5 (2) A, 230V~
 BJE-Nr.: 1097 UR-508

439 105 002



Öffner für elektrische Fussbodenheizung mit Ein-/Aus-Schalter für
 Nachtabsenkung, mit Fernfühler und thermischer Rückführung
 Nennspannung: 230 V~/50 Hz
 Schaltleistung: 16 A, 230 V~
 BJE-Nr.: 1095 UFR-508

439 106 002



Öffner 24 V~
 Nennspannung: 24 V~/50 Hz
 Schaltleistung: 1 (1) A, 24 V~
 BJE-Nr.: 1096 UR-508

439 104 002

Technische Daten siehe Kapitel 2 Technische
 Informationen Seiten 3/397–3/400

Weiss glänzend **102**
Anthrazit **042**
Alu

Sidus

Z
 ohne Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 //×// mm

Weiss



VE 1
E-No

439 702 002

E
 Einsatz für
 Kombi
 ohne Abdeck-
 rahmen
 mit Einsatz
 ohne Befesti-
 gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

439 802 002

GE «Z»
 Grundelement
 mit Befesti-
 gungsplatte
 77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

439 912 002

GE «E»
 Grundelement
 für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

439 922 002

Frontset «B»
 Abdeck-
 rahmen
 Zwischen-
 rahmen
 Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 910 002

Frontset «Z/E»
 Zwischen-
 rahmen
 Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 930 002

AP 75×75×
 57 mm
 mit Einsatz
 mit Befesti-
 gungsplatte
 70×70 mm
 Gehäuse
 38 mm hoch

Weiss



VE 1
E-No

439 002 002

439 703 002

439 803 002

439 913 002

439 923 002

378 911 002

378 931 002

439 003 002

439 705 002

439 805 002

439 915 002

439 925 002

378 910 002

378 930 002

439 005 002

439 706 002

439 806 002

439 916 002

439 926 002

378 911 002

378 931 002

439 006 002

439 704 002

439 804 002

439 914 002

439 924 002

378 911 002

378 931 002

439 004 002

. **102** **102** **102** **102** **102**
 **042** **042** **042** **042** **042**
 **932** **932** **932** **932** **932**

Sidus

Raumtemperaturregler

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

439 112 002



RTR mit Timer
Nennspannung: 230 V~/50 Hz
Schaltleistung Wechsler/Schliesser: 10 (4) A, 230 V-
Schaltleistung Wechsler/Öffner: 5 (2) A, 230 V-
BJE-Nr.: 1098 UR-508



RTR mit Timer für elektrische Fussbodenheizung mit Fernfühler
Nennspannung: 230 V~/50 Hz
Schaltleistung Wechsler/Schliesser: 16 (2) A, 230 V-
Schaltleistung Wechsler/Öffner: 5 (2) A, 230 V-
BJE-Nr.: 1098 UFR-508

Technische Daten siehe Kapitel 2 Technische
Informationen Seiten 3/397–3/400

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu

Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

439 712 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 10
E-No

439 812 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

439 917 002

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

439 927 002

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Zwischen-
rahmen
Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 569 002

Frontset «Z/E»
Zwischen-
rahmen
Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 559 002

AP 75×75×
57 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70×70 mm
Gehäuse
38 mm hoch

Weiss



VE 1
E-No

439 012 002

439 714 002

439 814 002

439 918 002

439 928 002

378 569 002

378 559 002

439 014 002

. 102 102 102 102 102 102
. 042 042 042 042 042 042
. 932 932 932 932 932 932