

Sidus

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen Kunststoff

Kopfzeile in Kunststoff für mehrteilige Kombinationen
bestehend aus: Abdeckrahmen, Befestigungsplatte und Montage



	Abdeckrahmen Weiss (Masse H×B)	E-No	Kopfzeile Weiss (Masse H×B)	E-No
	1×1	88×88 mm	334 911 002*	–
	2×1	148×88 mm/88×148 mm	334 912 002	148×88 mm 383 111 002
	3×1	208×88 mm/88×208 mm	334 913 002	208×88 mm 383 121 002
	3×2	208×148 mm/148×208 mm	334 932 002	208×148 mm 383 122 002
	4×1	268×88 mm/88×268 mm	334 914 002	268×88 mm 383 131 002
	4×2	268×148 mm/148×268 mm	334 942 002 ¹⁾	268×148 mm 383 132 002 ¹⁾
	4×3	268×208 mm/208×268 mm	334 943 002 ¹⁾	268×208 mm 383 133 002 ¹⁾
	2×2	148×148 mm	334 920 002	148×148 mm 383 112 002
	2×3	148×208 mm/208×148 mm	334 932 002	148×208 mm 383 113 002
	2×4	148×268 mm/268×148 mm	334 942 002 ¹⁾	148×268 mm 383 114 002 ¹⁾
	3×4	208×268 mm/268×208 mm	334 943 002 ¹⁾	208×268 mm 383 124 002 ¹⁾
	3×3	208×208 mm	334 933 002	208×208 mm 383 123 002
	1×2	88×148 mm/148×88 mm	334 912 002	88×148 mm 383 102 002
	1×3	88×208 mm/208×88 mm	334 913 002	88×208 mm 383 103 002
	1×4	88×268 mm/268×88 mm	334 914 002	88×268 mm 383 104 002
	Weiss glänzend 102 102	
	Anthrazit 042 042	
	Lichtgrau 032 032	
	Terra 902 902	
	Crema 012 012	
	Alu 932 932	
	Titan 972 972	
	Atlantikblau 922 922	
	*Orange 962		

¹⁾ Nur in den Farben Weiss, Weiss glänzend, Anthrazit und Alu erhältlich. Kein ABB Produkt, keine vollständige Kompatibilität.

Sidus

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen Echtmaterialien

Kopfzeile in Echtmaterialien zu mehrteilige Kombinationen
bestehend aus: Abdeckrahmen, Befestigungsplatte und Montage



	Echtmetall Abdeckrahmen Messing (Masse H×B)	E-No	Echtmetall Kopfzeile Messing (Masse H×B)	E-No
	1×1	88×88 mm	334 911 262	–
	2×1	148×88 mm/88×148 mm	334 912 262	148×88 mm 383 111 262
	3×1	208×88 mm/88×208 mm	334 913 262	208×88 mm 383 121 262
	3×2	208×148 mm/148×208 mm	334 932 262	208×148 mm 383 122 262
	4×1	268×88 mm/88×268 mm	334 914 262	268×88 mm 383 131 262
	4×2	268×148 mm/148×268 mm	334 942 262	268×148 mm 383 132 262
	4×3	268×208 mm/208×268 mm	334 943 262	268×208 mm 383 133 262
	2×2	148×148 mm	334 920 262	148×148 mm 383 112 262
	2×3	148×208 mm/208×148 mm	334 932 262	148×208 mm 383 113 262
	2×4	148×268 mm/268×148 mm	334 942 262	148×268 mm 383 114 262
	3×3	208×208 mm	334 933 262	208×208 mm 383 123 262
	3×4	208×268 mm/268×208 mm	334 943 262	208×268 mm 383 124 262
	1×2	88×148 mm/148×88 mm	334 912 262	88×148 mm 383 102 262
	1×3	88×208 mm/208×88 mm	334 913 262	88×208 mm 383 103 262
	1×4	88×268 mm/268×88 mm	334 914 262	88×268 mm 383 104 262
	Aluminium Eloxiert 232 232	
	Edelstahl 202 202	
	Glas			
	Glas Weiss 402 402	
	Glas Grau 442 442	
	Glas Grün 422 422	
	Passend zu priOn			
	Glas Schwarz 452 452	
	Glas Weiss satiniert 412 412	

Sidus Abdeckrahmen



Abdeckrahmen Kunststoff für Brüstungskanäle

Abdeckrahmen Weiss
(Masse H x B)

E-No



Menge	Masse H x B	E-No
1 x 1	80 x 86 mm	334 811 002

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu 932

Für Ihre Notizen