

Drucktaster 10 A/250 V~

Abdeckrahmen Gr. I, 88×88 mm, Druckknopf 41×41 mm, Einsatz mit Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (AP: 70×70 mm), umschaltbar Schalter-Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.



Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild W 863 721 002

Plexi-Schild 40×20 mm, transparent 183 318 002

Papiereinlagen 40×20 mm (Set à 10 Stk.) 173 922 012

Andere Abdeckrahmen Weiss glänzend 102
siehe Seiten 3/191–3/192 Anthrazit 042
Alu

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 10
E-No

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 10
E-No

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 10
E-No

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77×77 mm

Weiss



VE 1
E-No

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss



VE 1
E-No

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Frontrahmen
Druckknopf

Weiss



VE 1
E-No

**Frontset
«Z/E»**
Frontrahmen
Druckknopf

Weiss



VE 1
E-No

AP 75×75×
49 mm
mit Befesti-
gungsplatte
70×70 mm
Gehäuse
38 mm hoch

Weiss



VE 10
E-No

863 821 002 863 728 002 354 528 902 354 528 802 378 487 002 378 034 002 863 000 002

- - - - -

- - - - -

..... 102 102 102 102 102 102
..... 042 042 042 042 042 042
..... 932 932 932 932 932 932