



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kraków, 2015-04-16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/1310/2015

I. Informacja o zamawiającym:

ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: 04-713 Warszawa ul. Żegańska 1, wpisanej pod Nr KRS 0000004745 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 350.655.734,00 zł ; NIP 526-030-44-84, Regon 010017168.

Dane adresowe:

ABB Sp. z o.o.
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
NIP 526-030-44-84
Tel. +48 22 223 9500
Fax. +48 22 223 9501

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: element zestawu odwzorowującego zachowanie urządzenia zasilającego i odbiornika: element zestawu odbiornika.

Obciążalnik rezystancyjny.

- Parametry elektryczne:
 - znamionowe napięcie zasilania: ≥ 3 kV pk-pk (DC, 50 Hz),
 - maksymalne napięcie zasilania: ≥ 4 kV pk-pk (DC, 50 Hz),
 - moc znamionowa: $\geq 101\,250$ W (przy połączeniu w trójkąt),
 - moc maksymalna: $\geq 180\,000$ W (przy połączeniu w trójkąt),
 - obciążalnik wykonany w I klasie zabezpieczenia porażeniowego,
 - zacisk ochronny,
 - zabezpieczenie termiczne – ogranicznik temperatury z samoczynnym powrotem.
- Wymiennik ciepła:
 - zespół elementów grzejnych rurkowych w płaszczu ze stali AISI 321 o obciążeniu powierzchniowym: ~ 3 W/cm²,
 - 3 niezależne gałęzie rezystancyjne o mocy 1/3 mocy znamionowej każda, z odseparowanymi wyprowadzeniami.
- Chłodzenie:
 - chłodzenie wymuszone o pionowym kierunku strumienia chłodzenia,
 - wydajność wentylatora: $\geq 9\,000$ m³/h,
 - napięcie zasilania wentylatora: 230 V RMS, 50 Hz (L, N, PE).
- Konstrukcja mechaniczna:
 - konstrukcja samonośna z kółkami jezdnyymi do powierzchni twardych o średnicy 100 mm,
 - maksymalna wysokość urządzenia: $\leq 1\,800$ mm,
 - korpus wykonany z blachy ocynkowanej z konstrukcją wsporcza z profili zamkniętych,
 - elementy grzejne mocowane na płycie mikanitowej,
 - wlot oraz wylot kanału chłodzącego zabezpieczony siatką,
 - izolowana skrzynka przyłączeniowa o głębokości 250 mm i IP65 z szybką,
 - zaciski prądowe w postaci śrubowych izolatorów przepustowych.



Gwarancja na urządzenia min. 24 miesiące.
Certyfikat CE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę może złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG lub osoba prawna. Zamawiający wyklucza składanie oferty przez konsorcjum, holding lub grupę podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową netto za urządzenie,
- Koszt transportu urządzeń netto,
- Informacje o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (warunki, czy odbywa się u klienta, czy urządzenia należy odesłać do producenta),
- Informacje o montażu i uruchomieniu urządzeń,
- Warunki gwarancji,
- Termin płatności – pierwsza środa po upływie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
- Nazwę i adres oferenta,
- Datę sporządzenia oferty.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w przyjętej formie ryczałtowego rozliczenia wynagrodzenia.

4. Kupujący ma prawo odrzucić ofertę, jeśli:

- Oferta zostanie złożona po terminie,
- Treść oferty jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
- Oferta zawiera rażąco niską cenę,
- Z innych przyczyn.

5. Okres ważności oferty:

Oferta powinna być ważna minimum do 20.05.2015

6. Sposób przygotowania / wysłania ofert:

Oferty proszę przesłać na adres: anna.marszalek@pl.abb.com.

7. Termin przesłania oferty:

Do 21.04.2015 (włącznie)

8. Przebieg postępowania:

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi dwuetapowo.

W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena ofert wstępnych pod kątem przedstawionych kryteriów wyboru (paragraf 9).

Do drugiego etapu wyboru (uzupełnień/negocjacji) przejdzie trzech oferentów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach kryteriów.

W przypadku, gdy oferty złożą mniej niż trzech oferentów, negocjacje zostaną przeprowadzone ze wszystkimi oferentami.

Etap drugi zakończy się **23.04.2015** (do końca dnia) i do tego dnia należy przesłać oferty uwzględniające aktualizacje/uzupełnienia.



9. Kryteria oceny oferty:

- Najniższa cena - 100%

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów drogą mailową.

11. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż **5.06.2015**.

12. Osoba kontaktowa:

Dodatkowych informacji technicznych udziela Arkadiusz Boratyn pod adresem mailowym: arkadiusz.boratyn@pl.abb.com.

13. Załączniki:

- OWZ

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego, nie później niż do terminu upływu złożenia oferty wstępnej.

III. Wymagania dla Dostawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy/wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
- Odpowiadają za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- Zobowiążą się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.

IV. Informacje dodatkowe:

- Składający ofertę ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- ABB zastrzega prawo do nie rozstrzygania wyboru oferty, bez podania przyczyn,
- ABB zastrzega prawo, aż do upływu terminu składania ofert, do wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym, o których zobowiązuje się zawiadomić podmioty, które złożyły oferty,
- ABB zastrzega prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty,
- ABB zastrzega prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami.
- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi ABB Sp. z o. o. – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych
- Zamawiający może w każdym czasie odwołać postępowanie konkursowe bez podania przyczyn
- Zamawiający odrzuca możliwość zawarcia umowy przez przemilczenie.
- Niniejsze postępowanie konkursowe nie powoduje dla żadnego podmiotu składającego ofertę prawa wyłączności na negocjowanie warunków umowy.
- Każda ze stron na każdym etapie prowadzonych negocjacji ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu rokowań bez podawania uzasadnienia.
- ABB Sp. z o.o. informuje, iż oświadczenia zawarte w niniejszym Postępowaniu ofertowym mają jedynie charakter informacyjny zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.



- W celu uniknięcia wątpliwości ABB Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze postępowanie konkursowe nie stanowi zobowiązania ani roszczenia o zawarcie jakiegokolwiek umowy oraz obowiązku zapłaty odszkodowania w razie nie zawarcia umowy.
- Składający ofertę oraz ABB Sp. z o.o. zobowiązane są do zachowania poufności, na czas nieokreślony, w stosunku do uzyskanych informacji podczas prowadzonego postępowania konkursowego i negocjacji w celu zawarcia umowy.
- Niniejsze zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do złożenia oferty.
- Zamawiający nie będzie odsyłał złożonej oferty.
- Złożona oferta nie może być wycofana ani nie mogą być wprowadzane zmiany w jej treści po złożeniu.
- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy oferenta.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, unieważnienia lub odwołania postępowania/aukcji na każdym etapie bez podawania przyczyn.
- Kupujący odpowiada za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- Kupujący zobowiąże się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.

Aktualne Zapytania Ofertowe można śledzić na stronie

<http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/grant-unii-europejskiej>

Dziękuję i pozdrawiam,
Anna Marszałek
Anna.marszalek@pl.abb.com