

# 大同 ABB 牵引变压器有限公司业绩表

## Reference List of ABB Datong Traction Transformers Co.,Ltd

序号	项目名称	最终用户/主机厂	种类	电压
SN.	Project Name	Operator/Integrator	Type	Voltage
1	250km/h, CRH5A 动车组 250km/h, CRH5A EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
2	250km/h, CRH5G 高寒抗风沙动车组 250km/h, CRH5G High chilly EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
3	250km/h, CRH3A-A 动车组 250km/h, CRH3A-A EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
4	250km/h, CRH3A 动车组 250km/h, CRH3A EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
5	250km/h, CRH3A 国产化动车组 250km/h, CRH3A Localized EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
6	200km/h, KDZ18 动车组 200km/h, KDZ18 EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
7	350km/h, CRH380B/BL 动车组 350km/h, CRH380B/BL EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
8	350km/h, CRH380CL 动车组 350km/h, CRH380CL EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
9	350km/h, CRH380BG 高寒动车组 350km/h, CRH380BG High Chilly EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
10	350km/h, CR400BF 中国标准动车组 350km/h, CR400BF China Standard EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
11	160km/h, KDZ19 动车组 160km/h, KDZ19 EMU	铁路总公司/长客 CRC/CRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
12	160km/h, 双流制城际快轨 160km/h, Double System RRT	铁路总公司/长客 CRC/CRC	城际车 RRT	25 kV/50 Hz DC1500 V
13	160km/h, 城际快轨 160km/h, RRT	马来西亚国铁/长客 Malaysia Railway/CRC	城际车 RRT	25 kV/50 Hz
14	160km/h, 混合动力城际快轨 160km/h, Hybrid Power RRT	铁路总公司/长客 CRC/CRC	城际车 RRT	25 kV/50 Hz
15	250km/h, CRH3X 动车组(2034kVA) 250km/h, CRH3X EMU (2034kVA)	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
16	250km/h, CRH3X 动车组(1017kVA) 250km/h, CRH3X EMU (1017kVA)	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
17	250km/h, CRH3A 动车组 250km/h, CRH3A EMU	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
18	250km/h, CRH3G 动车组 250km/h, CRH3G EMU	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
19	300km/h, CRH3C 动车组 300km/h, CRH3C EMU	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
20	350km/h, CRH380B/BL 动车组 350km/h, CRH380B/BL EMU	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
21	350km/h, 卧铺动车组 350km/h, Sleeper EMU	铁路总公司/唐客 CRC/TRC	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
22	140km/h, 双流制城际快轨 140km/h, Double System RRT	铁路总公司/长客 CRC/TRC	城际车 RRT	25 kV/50 Hz DC1500 V
23	200km/h, CRH2A/2B/2E 动车组 200km/h, CRH2A/2B/2E EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz

# 大同 ABB 牵引变压器有限公司业绩表

## Reference List of ABB Datong Traction Transformers Co.,Ltd

序号	项目名称	最终用户/主机厂	种类	电压
SN.	Project Name	Operator/Integrator	Type	Voltage
24	250 km/h, CRH2A 统型动车组 200 km/h,CRH2A EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
25	300 km/h, CRH2C 动车组 300 km/h, CRH2C EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
26	300 km/h, CRH2C2 动车组 300 km/h, CRH2C2 EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
27	250 km/h, CRH2G 高寒动车组 250 km/h, CRH2G High Chilly EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
28	350 km/h, CRH380A/AL 动车组 350 km/h, CRH380A/AL EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
29	350 km/h, CR400AF 中国标准动车组 350 km/h, CR400AF China Standard EMU	铁路总公司/四方 CRCC/SF	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
30	200 km/h, CRH6A-A 城际动车组 200 km/h, CRH6A-A EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	城际车 RRT	25 kV/50 Hz
31	160 km/h, CRH6F-A 城际动车组 160 km/h, CRH6F-A EMU	铁路总公司/四方 CRC/SF	城际车 RRT	25 kV/50 Hz
32	200 km/h, CRH1A/1B 动车组 200 km/h, CRH1A/1B EMU	铁路总公司/BST CRC/BST	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
33	250 km/h, CRH1A-A/1E 动车组 250 km/h, CRH1A-A/1E EMU	铁路总公司/BST CRC/BST	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
34	350 km/h, CRH380D 动车组 350 km/h, CRH380D EMU	铁路总公司/BST CRC/BST	动车组 EMU	25 kV/50 Hz
35	9600 kW, HXD2 八轴货运电力机车 9600 kW, HXD2 8 Axles Freight Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
36	9600 kW, HXD2 新八轴货运电力机车 9600 kW, HXD2 new 8 Axles Freight Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
37	9600 kW, HXD2B 六轴货运电力机车 9600 kW, HXD2B 6 Axles Freight Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
38	7200 kW, HXD2C 六轴货运电力机车 7200 kW, HXD2C 6 Axles Freight Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
39	120 km/h, 30T 轴重 HXD2F 货运电力机车 120 km/h, 30t Axle, HXD2F Freight Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
40	200 km/h, 八轴客运电力机车 200 km/h, 8 Axles passenger Loco	铁路总公司/同车 CRC/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
41	120 km/h, 中白货运 I 型电力机车 120 km/h, China-Belarus I Loco	白俄罗斯铁路/同车 Belarus Railway/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
42	120 km/h, 中白货运 II 型电力机车 120 km/h, China-Belarus II Loco	白俄罗斯铁路/同车 Belarus Railway/DELIC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
43	160 km/h, 动力集中动车组 160 km/h, Centralized Power EMU	铁路总公司/连车 CRC/Dalian	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
44	200 km/h, 八轴客运电力机车 200 km/h, 8 Axles Passenger Loco	铁路总公司/连车 CRC/Dalian	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz
45	160km/h, 城际快轨 160km/h, RRT	铁路总公司/连车 CRC/Dalian	城际车 RRT	25 kV/50 Hz
46	160 km/h, 动力集中动车组 160 km/h, Centralized Power EMU	铁路总公司/株机 CRC/ZELC	机车 Locomotive	25 kV/50 Hz



---

大同 **ABB** 牵引变压器有限公司  
中国山西省大同市  
前进街 1-4 号  
电话: 0352-7587777  
传真: 0352-7588958  
邮编: 037038

**Abb Datong Traction Transformers Co.,Ltd**  
No 1-4 Qianjin Street Datong City  
Shanxi Province, China  
Phone: +86 0352-7587777  
FAX: +86 0352-7588958  
Zip Code: 037038

版权归 **ABB** 所有，未经书面许可，不得复制或进行任何形式的转载，本公司对书面内容保留解释和更新的权利。

@Copyright owned by ABB, we reserve all rights for the the subject matter and illustrations with contained therein. Any reproduction, disclosure to the third parties or utilization of its content in whole or parts is forbidden without ABB's prior written consent.

