

## ATS Compact

### Guide til valg af automatisk omskifter til nødforsyning op til 125 A



**Automatiske omskiftere 1-0-2,  
63-125A, 3- og 4-polet til net/net  
og net/generatorforsyning**

- Måler på over-/underspænding, frekvens og fasebalance
- Tilgang i top og bund
- Sensorer indbygget
- Over-/underspænding justerbar fra +5 % - 30 %
- Koblingstid justerbar fra 0-30 sek.
- Tilbagekoblingstid justerbar fra 0-900 sek.
- Tidsindstilling for generatorstop 30-400 sek.
- Mimic-panel, som indikerer status på omskifter
- For DIN-skinne- og bundmontage

Beskrivelse	Forsyning	Type	EAN-nr.
3-polet, 380-415V, 63A	top	OTM63F3C21D400C	6417019818290
4-polet, 380-415V, 63A	top	OTM63F4C21D400C	6417019815688
3-polet, 380-415V, 125A	top	OTM125F3C21D400C	6417019818252
4-polet, 380-415V, 125A	top	OTM125F4C21D400C	6417019815640
4-polet, 380-415V, 63A	bund	OTM63F4CB21D400C	6417019807133
4-polet, 380-415V, 125A	bund	OTM125F4CB21D400C	6417019807010

**Bemærk: Kan anvendes til net/net & net/generatorforsyning**

# Tilbehør til ATS Compact

Beskrivelse	Type	EAN-nr.	
<b>Lasker til forbindelse mellem terminaler og omskifter</b>			
3 polet laske for OTM63...125F3CM_	10-70 mm <sup>2</sup>	OMZC03	6417019525822
4 polet laske for OTM63...125F4CM_	10-70 mm <sup>2</sup>	OMZC04	6417019525839
<b>Terminalafdækninger</b>			
3-polet terminalafdækning for OTM63...125		OTS125T3	6417019123424
1-polet terminalafdækning for OTM63...125		OTS125T1	6417019123431
<b>Terminalklemmer</b>			
Al/Cu-klemmer	16-50Al/2,5-50Cu	OZXT1	6417019154411
Al/Cu-klemmer	16-120Al/Cu	OZXT2	6417019209630
Al/Cu-klemmer	2 x (16-50)Al/Cu	OZXT3	6417019209708
<b>Hjælpekontakter</b>			
1 slutte, højre side		OA1G10	6417019102443
1 bryde, højre side		OA8G01	6417019241302
1 slutte, venstre side		OA7G10	6417019214917
1 bryde, venstre side		OA1G01	6417019102436