



Tobulas duetas: virštinkiniai ir potinkiniai skydai

Elektros skydai AK600

Su N/PE prisukamais gnybtais



Virštinkiniai elektros skydai - AK600, IP30/IP40 su durelėmis

I_n iki 63 A

Atitinka standartinius DIN EN 60670 -24, DIN 43871

Instaliacijai pastatuose pagal DIN 18015

Mechaninis atsparumas IK07

Galimos 1 - 5 eilių skydų versijos

N/PE greito pajungimo gnybtai

45 mm angos 12-ai įtaisų, su galimybe praplėsti iki 14-os

Spalva balta, RAL 9016

Gaminys		Virštinkinis skydas, 1-os eilės	A x P x G (mm)	Talpa	Tipas	Kodas užsakymui
		Išoriniai matmenys Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS11B, ZKS11G Be durelių*	328 x 339 x 98	12 (13)	AK612E2	2CPX032568R9999
		Išoriniai matmenys Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS16B, ZKS21G Be durelių*	453 x 339 x 98	24 (28)	AK624E2	2CPX032569R9999
		Išoriniai matmenys Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G Be durelių*	578 x 339 x 98	36 (41)	AK636E3	2CPX032570R9999
		Išoriniai matmenys Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G Be durelių*	703 x 339 x 98	48 (56)	AK648E3	2CPX032571R9999
		Išoriniai matmenys Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS26G Be durelių*	828 x 339 x 98	60 (69)	AK660E3	2CPX032572R9999

*Durelės užsakomos atskirai (žiūrėti psl. 7)

Elektros skydai UK600 su rėmeliu ir durelėmis

N/PE prisukami gnybtai



Potinkiniai elektros skydai - UK600, IP30

I_n iki 63 A

Atitinka standartinius DIN EN 60670 -24, DIN 43871

Instaliacijai pastatuose pagal DIN 18015

Mechaninis atsparumas IK07











Galimos 1 - 5 eilių skydų versijos

Galimybė patobulinti virštinkiniam ar daliniam virštinkiniam montavimui naudojant UZ91

N/PE greito pajungimo gnybtai

45 mm angos 12-ai įtaisų, su galimybe praplėsti iki 14-os

Spalva balta, RAL 9016

Gaminys		A x P x G (mm)	Talpa	Tipas	Kodas užsakymui
  UK612E2	Potinkinis skydas, 1-os eilės				
	Nišos matmenys (potink. montavimui) Ertmės sienoje matmenys (daliniam virštink. montavimui) Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS6B, ZKS16G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612E2	2CPX077840R9999
  UK624E3	Potinkinis skydas, 2-jų eilių				
	Nišos matmenys (potink. montavimui) Ertmės sienoje matmenys (daliniam virštink. montavimui) Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS16B, ZKS21G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624E3	2CPX077841R9999
  UK636E3	Potinkinis skydas, 3-jų eilių				
	Nišos matmenys (potink. montavimui) Ertmės sienoje matmenys (daliniam virštink. montavimui) Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636E3	2CPX077842R9999
  UK648E3	Potinkinis skydas, 4-ių eilių				
	Nišos matmenys (potink. montažui) Ertmės sienoje matmenys (daliniam virštink. montavimui) Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648E3	2CPX077843R9999
  UK660E3	Potinkinis skydas, 5-ių eilių				
	Nišos matmenys (potink. montavimui) Ertmės sienoje matmenys (daliniam virštink. montavimui) Su N/PE prisukamais gnybtais: ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660E3	2CPX077844R9999

Paskirstymo skydai

ComfortLine Compact CA - virštinkiniam montavimui su paskirstymo pianele, plieno korpusu bei durelėmis

ComfortLine Compact CA, IP44

I_{na} iki 125 A

Atitinka standartinius DIN EN 61439-1/-3

Apsaugos klasė: II (dviguba izoliacija)

I (reikalingas priedas - žemėjimo rinkinys)

Mechaninis atsparumas IK07

Spalva balta, RAL 9016



Gaminys	Skyriai	Eilės	Modulių skaičius	Išoriniai matmenys A x P x G (mm)	Tipas	Kodas užsakymui
Ant bėgelių montuojamiems įrenginiams su N/PE gnybtais. Atstumas tarp eilių 125 mm.						



CA13V

1	3	36	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999
	4	48	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999
	5	60	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999
	6	70	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999



CA24V

2	3	72	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999
	4	96	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999
	5	120	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999
	6	144	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999
	7	168	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999
	8	192	1250 x 550 x 160	CA28V	2CPX052189R9999



CA35V

3	4	144	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999
	5	180	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999
	6	216	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999
	7	252	1100 x 800 x 160	CA37V	2CPX052193R9999
	8	288	1250 x 800 x 160	CA38V	2CPX052194R9999



CA45V

4	5	240	800 x 1050 x 160	CA45V	2CPX052195R9999
---	---	-----	------------------	-------	-----------------

Paskirstymo skydai

ComfortLine Compact CU - montavimui po tinku bei tuščiaidurėje sienoje* su paskirstymo panele, rėmeliais ir plieno durelėmis

ComfortLine Compact CU, IP30

I_{na} iki 125 A

Atitinka standartinius DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Apsaugos klasė: II (dviguba izoliacija)

I (reikalingas žemiminio priedas)

Mechaninis atsparumas IK09

Spalva balta, RAL 9016



Gaminys	Skyriai	Eilės	Modulių skaičius	Ertmės matmenys A x P x G (mm)	Rėmelio matmenys A x P x G (mm)	Tipas	Kodas užsakymui
Ant bėgelių montuojamiems įrenginiams su N/PE gnybtais. Atstumas tarp eilių 125 mm.							



CU14V

1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	CU14V	2CPX052607R9999
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	CU15V	2CPX052608R9999
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	CU16V	2CPX052609R9999
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	CU17V	2CPX052610R9999
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	CU18V	2CPX052611R9999



CU24V

2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	CU23V	2CPX052612R9999
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	CU24V	2CPX052613R9999
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	CU25V	2CPX052614R9999
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	CU26V	2CPX052615R9999
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	CU27V	2CPX052616R9999
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	CU28V	2CPX052617R9999



CU35V

3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	CU34V	2CPX052618R9999
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	CU35V	2CPX052619R9999
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	CU36V	2CPX052620R9999
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	CU37V	2CPX052621R9999




CU45V









4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	CU45V	2CPX052622R9999
---	---	-----	------------------	-----------------	--------------	------------------------

*Reikalingas montavimo rinkinys CZH4

CA/CU serijų paskirstymo skydų pagrindiniai priedai

Gaminys	Gnybtų kiekis 1.5-4 mm ²	Gnybtų kiekis 2.5-25 mm ²	Išoriniai matmenys A x P x G (mm)	Tipas	Kiekis (vnt.)	Kodas užsakymui	
N gnybtai							
 ZK50B	5 x 1.5-4	0 x 25	23 x 32 x 21	ZK50B	1	2CPX062750R9999	
	5 x 1.5-4	1 x 25	32 x 32 x 31	ZK51B	1	2CPX062751R9999	
	8 x 1.5-4	2 x 25	32 x 49 x 31	ZK82B	1	2CPX062752R9999	
	11 x 1.5-4	3 x 25	32 x 65 x 31	ZK113B	1	2CPX062753R9999	
	14 x 1.5-4	4 x 25	32 x 82 x 31	ZK114B	1	2CPX062754R9999	
	17 x 1.5-4	5 x 25	32 x 98 x 31	ZK175B	1	2CPX062755R9999	
	20 x 1.5-4	6 x 25	32 x 115 x 31	ZK206B	1	2CPX062756R9999	
	23 x 1.5-4	7 x 25	32 x 132 x 31	ZK237B	1	2CPX063163R9999	
	26 x 1.5-4	8 x 25	32 x 149 x 31	ZK268B	1	2CPX063164R9999	
N gnybtai su adapteriu ZK15, skirti horizontaliam montavimui (UK600, kompaktiniuose paskirstymo skyduose) arba tvirtinimui ant DIN bėgelio							
ZK113B	5 x 1.5-4	0 x 25	28 x 39 x 25	ZK50BT	1	2CPX062745R9999	
PE įkišami gnybtai							
 ZK113G	5 x 1.5-4	1 x 25	32 x 32 x 31	ZK51G	1	2CPX062757R9999	
	8 x 1.5-4	2 x 25	32 x 49 x 31	ZK82G	1	2CPX062758R9999	
	11 x 1.5-4	3 x 25	32 x 65 x 31	ZK113G	1	2CPX062759R9999	
	14 x 1.5-4	4 x 25	32 x 82 x 31	ZK144G	1	2CPX062760R9999	
	17 x 1.5-4	5 x 25	32 x 98 x 31	ZK175G	1	2CPX062761R9999	
	20 x 1.5-4	6 x 25	32 x 115 x 31	ZK206G	1	2CPX062762R9999	
	23 x 1.5-4	7 x 25	32 x 132 x 31	ZK237G	1	2CPX063165R9999	
	26 x 1.5-4	8 x 25	32 x 149 x 31	ZK268G	1	2CPX063166R9999	
Jungiamasis tiltas							
 ZK10P10	Gnybtams			ZK10P10	1	2CPX062763R9999	
Standartinė durelių rankena (komplekte su durelėmis)							
 CZT1 CZT2				CZT1	1	2CPX052413R9999	
				CZT2	1	2CPX052412R9999	
Durelių užraktas (2 rakteliai)							
ComfortLine Compact CU skydo montavimo rinkinys, skirtas montuoti gipso plokštės sienoje Minimalus sienos plotis 8 mm, maksimalus - 40mm							
 CZH4				CZH4	1	2CPX052692R9999	
Montavimui ComfortLine Compact CU skyduose							
 ZK24				Gnybtų laikiklis 214 mm pločio įkišamiems gnybtams, 13 jungčių	ZK24	1	2CPX052696R9999
 CZ14				Gnybtų laikiklio atramos	CZ14	1	2CPX052695R9999
Montavimui ComfortLine Compact CA skyduose							
 ZK19				Gnybtų laikiklis 214 mm pločio gnybtams, 13 jungčių	ZK19	1	2CPX052456R9999
 CZ13				Gnybtų laikiklio atramos	CZ13	1	2CPX052554R9999

AK600 / UK600 serijos paskirstymo skydų pagrindiniai priedai

Gaminys	Dera su...	AK600	UK600	Tipas	Kiekis (vnt.)	Kodas užsakymui	
	Durėlės (standartinės)	AK612	●	–	AZT610	1	2CPX031149R9999
	Spalva balta, RAL 9016	AK624	●	–	AZT620	1	2CPX031150R9999
	Plienas	AK636	●	–	AZT630	1	2CPX031151R9999
	Miltelinis dengimas	AK648	●	–	AZT640	1	2CPX031152R9999
		AK660	●	–	AZT660	1	2CPX031153R9999
AZT610							
	Durėlių užraktas		●	●	UZT2	1	2CPX031411R9999
	Užsukamas Spalva balta, RAL 9016						
UZT2							
	Durėlių užraktas						
	Rakinamas raktu Standartinis, 2 raktai Ronis, 2 raktai		●	●	UZT3	1	2CPX031412R9999
			●	●	UZT4	1	2CPX031413R9999
UZT3, UZT4							
	Durėlių vyriai		●	●	UZT1	2	2CPX031410R9999
UZT1							
	Sieniniai laikikliai	–		●	UZ4P2	4	2CPX062447R9999
	Skydo tvirtinimui dviem gyliais						
UZ4P2							
	Skydo montavimo tuščiaidurėje	–		●	UZ91P4	4	2CPX031434R9999
	sienoje rinkinys Minimalus sienos plotis 8 mm, maksimalus - 35mm						
UZ91P4							
	Sujungimo kanalas UK600	–		●	UZB2	1	2CPX031408R9999
	Horizontaliam, vertikaliai ir kryžminiam skydų sujungimui						
UZB2							
	Sujungimo kanalas AK600	●		–	AZB3P10	10	2CPX010998R9999
	Horizontaliam ir vertikaliai skydų sujungimui						
AZB3P10							

