

Typecodering

Hieronder geven wij u een verklaring van de opbouw van onze typecodering. Uit deze typecodering is de inhoud van de groepenkast af te leiden.

ALGEMEEN

Type kast

H = Hafonorm
M = Mistral

Uitvoering

K = keukenverdeler
L = lege kast
M = M25 invoerstuk
R = binnenwerk + deksel (gescheiden levering)
S = stekerbaar
X = special
Z = zonneverdeler

Afmetingen

A = 220x110
B = 220x165
C = 220x220
D = 220x330
E = 440x330
F = 220x330 + 220x110
G = 220x330 + 220x165
H = 440x330 + 220x110
J = 440x330 + 220x165
K = 660x330
L = 660x330 + 220x165
M = 110x220
N = 110x330

Hoofdschakelaar

H42 = 2P 40A
H44 = 4P 40A
H62 = 2P 63A
H64 = 4P 63A
H42D12 = PV + Net > 40A
H64D13 = PV + Net > 40A
H..O = inclusief OSB

DIRECTE GROEPEN

Installatie-automaat

D 1P+N B16
D1 1P+N B20
D2 1P+N B25
D3 1P+N C16
D4 1P+N C20
D5 1P+N C25
D6 3P+N B16
D7 3P+N B20
D8 3P+N B25
D9 3P+N C16
D10 3P+N C20
D11 3P+N C25
D12 1P+N B40
D13 3P+N B40

AFDD

V DS-ARC1-B16/0,03

Aardlekautomaat

C 1P+N B16/0,03
C1 1P+N B20/0,03
C2 1P+N B25/0,03
C3 1P+N B32/0,03
C4 1P+N B40/0,03
C5 1P+N B16/0,3
C6 1P+N B20/0,3
C7 1P+N B25/0,3
C8 1P+N C16/0,03
C9 1P+N C20/0,03
C10 1P+N C25/0,03
C11 3P+N B16/0,03
C12 3P+N B20/0,03
C13 3P+N B25/0,03
C14 3P+N B32/0,03
C15 3P+N B40/0,03
C16 3P+N B16/0,3
C17 3P+N B20/0,3
C18 3P+N B25/0,3
C19 3P+N C16/0,03
C20 3P+N C20/0,03
C21 3P+N C25/0,03

BUSBOARD®

2L
22
222
22+22
44+22
4
4L
44
444
44+44
22+22+22
44+44+44
44+22+22

KWh-meter

M1 1P mono
M2 1P bidirect.
M3 3P mono
M4 3P bidirect.
M5 1P mono MID
M6 1P bidirect. MID
M7 3P mono MID
M8 3P bidirect. MID
M9 1P MID EV
M10 3P bidirect. MID EV

GROEPEN OP BUSBOARD®

Aardlekautomaat

In geval van PV + Net > 40A
C4 1P+N B40/0,03
C15 3P+N B40/0,03

Aardlekschakelaar

0 = Geen aardlekschakelaar
1 = 1P 40A/0,3
2 = 1P 63A/0,3
3 = 1P 40A/0,03
4 = 1P 63A/0,03
5 = 3P 40A/0,3
6 = 3P 63A/0,3
7 = 3P 40A/0,03
8 = 3P 63A/0,03

Flexomaten

0
1
2
3
4

Op busboard

F = Fournisgroep
K = Kookgroep
T = Beltrafo
W = WCD met randaarde
.T = Beltrafo onderin
+ = Kastscheiding

