

DATASHEET

viaFlex LPS4+Touch (360)

viaFlex LPS4+Touch (360)



Noodvoeding

Afmetingen	600 x 500 x 300 mm (H x B x D)
Netspanning	F/N/PE 50Hz AC 230V, externe zekering minimaal 25A
Uitgangsspanning	230 V AC (netbedrijf), 220 V DC (noodbedrijf)
Omgevingstemperatuur	0 ... +40°C
Isolatieklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Kleur behuizing	Grijs (RAL 7035)
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Deurophanging	Links scharnierend, op locatie te wijzigen
Openingshoek deur	> 180°
Kabelinvoer	Boven
Aansluitklemmen	10 mm² (netvoeding) 4 mm² (overige)
Meldingen	In bedrijf Noodbedrijf Batterijspanning te hoog Batterijcircuit onderbroken Laderstoring Noodbedrijf bij netspanning aanwezig Batterij ontladen (diepontlaadbeveiliging geactiveerd) Isolatiefout
Meldcontacten	Uitgevoerd met een wisselcontact In bedrijf Noodbedrijf Storing Armatuurstoring
Externe aansluiting	Netwachter Centraal schakelen (CL-C)
Groepen (intern)	4, Zekering T 3.15A, Totaal maximaal 80 armaturen
Vermogen	360 Watt, bij 1 uur
Lader	2,5 Ampère
Batterij compartiment	Ja
Gewicht	84 kg
Optioneel	
Visualiseringssoftware	viaFlex Senso software