

E90PV+E9FPV

光伏发电

E90PV+E9FPV

OTDC

ABB ABILITY EAM
能效与资产健康
管理云平台

ABB ABILITY
ZEE600 /eEMS studio
智慧能源管理系统

直流框架

+750VDC

直流框架

+375/+220VDC

一级配电

+48VDC

光伏



T7D/PV
断路器式
隔离开关

绝缘监测
装置

直流
隔离开关

OVR PV QS
电涌保护器

直流
隔离开关

CM-IWx
绝缘监测装置

S200MDC
直流断路器

OVR PV QS
电涌保护器

照明
控制箱

直流供电USB快充插座:

- 大功率输出: TypeC最大输出100W-PD3.0协议, 支持20V5A输出;
- 多协议及四充电口输出: 多接口同时输出时, 动态调节充电电压和功率; 适用不同设备, 如手机Pad, 电脑等
- 宽幅电压: 24VDC-48VDC;
- 多重保护: 内置过压、过载、短路、过温、防倒灌等多重保护功能。

直流插座:

- 特殊孔型: 满足直流插座国标要求, 避免交流系统电器误接入;
- 专利灭弧: ABB专利灭弧机构, 加入特有算法, 操作不产生电弧;
- 宽幅电压: 支持宽幅电压输入, 适用220VDC/375VDC等多种电压。

专用直流KNX照明控制器:

- 支持KNX协议, 适用于直流建筑照明控制;
- 支持大电流直流分合的特点。

储能

直流充电

直流空调、电梯等

直流配电及监测

直流照明、插座