

316MVS7



Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP44, 3P+E

Allgemeine Informationen

Typ	316MVS7
Bestellnummer	2CMA167655R1000
EAN	7392696676557
Beschreibung	Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP44, 3P+E
Langbeschreibung	Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Das Sortiment deckt alle aktuellen Uhrzeiger-Positionen ab. Die Steckverbindungen sind zugelassen gemäß IEC 60 309-1, 2- und -4. Des Weiteren stehen länderspezifische Zulassungen auf Anfrage zur Verfügung.

Bestelldaten

EAN	7392696676557
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	Czech Republic (CZ)

Abmessungen

Breite des Produkts	120 mm
Höhe des Produkts	149 mm
Länge des Produkts	235 mm
Tiefe des Produkts	235 mm
Nettogewicht	0.67 kg

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	152 mm
Länge Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	265 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.67 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7392696676557
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	125 Stück

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMC700005D0001
Erklärung	2CMC700005D0001
Umweltinformationen	2CMC000057M0000
RoHS Information	2CMC700005D0001_G
UL Zertifikat	2CMC700005D0001

Weitere Informationen

Ergänzende Informationen	3P+E
Kabelquerschnitt	1.5 ... 4 mm ²
Position der Kabeleinführung	Top
Kabeldurchführungen pro Seite	1xØ25
Farbe	Black
Anschlußart	Schraubklemme
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Thermoplastic polyester (PBT)
Frequenz (f)	50 Hz 60 Hz
Funktion	Switched interlocked socket outlet, vertical
Gehäusematerial	Thermoplastic (PBT)
Kurzbeschreibung	316MVS7 Schaltbare Wandsteckdose, 16 A 7h, IP44, 3P+E
Befestigungslöcher	171x90
Montageart	Vertical
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	CMVS
Produktname	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Schutzart	Switched Interlocked
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsspannung (U _r)	480 ... 500 V
Empfohlener Schraubendreher	PH2
RoHS Datum	L23
Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2 IEC 60309-4
Unterfunktion	Cable entry, knock-outs Ø25mm
Geeignet für Baureihe/Typ	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Geeignet für Produktklasse	Industrial Plugs and Sockets

Klassifizierungen

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Industrie-Steckvorrichtungen → Critical & Safe → Schaltbare Wandsteckdosen, vertikal

