

Sidus

USB-Netzteil / Docking Station iDock

USB-Netzteil

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 88 mm, Einsatz mit Frontplatte 60 x 60 mm
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm)



USB-Netzteil 2-fach
zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über
USB-Kabel
2 USB Typ A Steckbuchsen
Nennstrom: 1400 mA bei einer Buchse belegt
Nennstrom: je 700 mA bei 2 Buchsen belegt

B Gr. I
mit Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
// x // mm

Weiss



VE 1
E-No

960 910 002

Docking Station für Apple* iPod* und Apple* iPhone* Geräte

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 88 mm, Einsatz mit Zwischenrahmen 60 x 60 mm
Aufsatz 55 x 55 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), Einbautiefe 35 mm



iDock
für Modelle mit Dock Connector (iPhone 4 / 4S)
mit Ladefunktion
Musikwiedergabe erfolgt über das Radio oder WLAN Radio
mit AUX-Eingang (3.5 mm Stereo-Klinke) für weitere Abspielgeräte



VE 10
E-No

965 020 002

Andere Abdeckrahmen
siehe Seiten 3/191–3/192

Weiss glänzend 102
Anthrazit 042
Alu	

Sidus

Z
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
// x // mm

Weiss



VE 1
E-No

960 913 002

E
Einsatz für
Kombi
ohne Abdeck-
rahmen
mit Einsatz
ohne Befesti-
gungsplatte

Weiss



VE 1
E-No

960 916 002

GE «Z»
Grundelement
mit Befesti-
gungsplatte
77 x 77 mm

Weiss



VE 1
E-No

960 913 792

GE «E»
Grundelement
für Kombi

Weiss




VE 1
E-No

960 916 792

Frontset «B»
Abdeck-
rahmen
Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 912 002

Frontset «Z/E»
Frontplatte

Weiss



VE 1
E-No

378 913 002

AP 75 x 75 x
55 mm
mit Einsatz
mit Befesti-
gungsplatte
70 x 70 mm
Gehäuse
48 mm hoch

Weiss



VE 10
E-No

960 911 002



VE 10
E-No

965 023 002



VE 10
E-No

965 026 002

..... 102 102 102 102 102 102 102
..... 042 042 042 042 042 042 042
..... 932 932 932 932 932 932 932

* Apple iPod und iPhone sind Markenzeichen