

Condizioni generali di fornitura per macchine e parti di ricambio (2020)

1. Indicazioni generali

- 1.1. Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l'ordinazione (conferma d'ordine). Offerte prive di termine di accettazione non sono vincolanti.
- 1.2. Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Eventuali condizioni diverse del cliente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
- 1.3. Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere considerati validi. Tuttavia, le parti contraenti riconoscono che la firma elettronica (ad esempio Adobe Sign, DocuSign o simili, che garantisce l'identificazione dell'emittente e l'integrità del documento) apposta dalle persone autorizzate è sufficiente e vincolante per la conclusione del contratto e per tutti i documenti relativi al contratto, ivi inclusi, senza limitazione, i documenti per i quali il contratto richiede la forma scritta o che richiedono la firma delle parti contraenti.
- 1.4. Qualora una clausola delle presenti condizioni di fornitura dovesse risultare integralmente o parzialmente nulla, le parti la sostituiranno con una clausola possibilmente analoga per effetto giuridico ed economico.

2. Scopo di fornitura e delle prestazioni

Le forniture e le prestazioni del fornitore sono riportate in modo esaustivo nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato a effettuare delle modifiche allo scopo di apportare dei miglioramenti, sempre che queste non causino aumenti di prezzo.

3. Disegni e documentazione tecnica

- 3.1. Salvo accordi diversi tra le parti, i prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente garantite.
- 3.2. Ogni parte si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica e sui disegni consegnati alla controparte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – salvo una preventiva autorizzazione scritta della controparte – dal rendere tali documenti integralmente o parzialmente accessibili a terzi o dal farne un uso diverso da quello per il quale sono stati consegnati.

4. Prezzi

- 4.1. Salvo accordi diversi i prezzi s'intendono netti, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenuta.

ALBME (2020)	DATA DI STAMPA 2020-10-15			
ORGANIZZAZIONE ABB Switzerland Ltd, GBS-LES	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 1/7

Tutte le spese accessorie come costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni d'esportazione, di transito, d'importazione e altri tipi di autorizzazioni, nonché i costi sostenuti per certificati, vidimazioni, sono a carico del committente. Il committente si fa carico altresì di tutte le tasse, imposte, diritti, dazi e simili ed è tenuto ad assumersi le spese amministrative risultanti dal contratto o necessarie per il suo adempimento. Se le spese e le tasse di questo tipo sono generate presso il fornitore o il suo personale ausiliario, il committente è tenuto a rimborsarle dietro presentazione dei relativi giustificativi.

- 4.2. Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se tra la data dell'offerta e quella della fornitura effettuata secondo i termini di contratto i costi della manodopera o dei materiali hanno subito delle variazioni. In tal caso il prezzo sarà adattato in conformità alla «Formula di variabilità dei prezzi» allegata.

Il prezzo sarà inoltre adattato in maniera adeguata

- se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi elencati alla cifra 7.2, oppure
- se tipo o volume della fornitura o delle prestazioni concordati hanno subito una modifica, oppure
- se materiali o esecuzione subiscono modifiche in quanto la documentazione fornita dal cliente non è conforme a situazione reale o è incompleta, oppure
- se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1. Il cliente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.

Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:

- un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d'ordine da parte del cliente,
- un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito
- il saldo entro un mese dall'avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore.

L'obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d'incasso, nonché l'imposta di bollo oppure le spese per l'apertura, la notifica e la conferma del credito documentario sono a carico del committente.

- 5.2. Se il cliente supera i termini di pagamento concordati, sarà responsabile, senza ulteriori solleciti e con nostra riserva di avanzare ulteriori pretese, a pagare gli interessi ad un tasso che dipende dalle condizioni vigenti al domicilio di ABB, ma non inferiore al 5 per cento annuo. Gli obblighi contrattuali di pagamento rimangono in vigore.

6. Riserva della proprietà

Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto.

Attraverso la stipula del contratto in particolare, il cliente autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici o documenti simili e a compiere le formalità necessarie. Le spese relative vanno a carico del cliente.

Il cliente provvederà a proprie spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli durante l'intera durata della riserva di proprietà, nonché ad assicurarli a favore del fornitore contro furto, avaria, incendio, acqua e altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.

7. Termine di consegna

- 7.1. Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell'ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER MACCHINE E PARTI DI RICAMBIO	ALBME (2020)	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 2/7
---	--------------	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------

Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al cliente entro il relativo termine di scadenza.

- 7.2. Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
- a) se i dati occorrenti al fornitore per l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il cliente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
 - b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il cliente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d'esempio: epidemie, pandemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisi di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi;
 - c) se il cliente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il cliente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.

- 7.3. Il cliente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il cliente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del cliente.

L'indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.

Al raggiungimento della quota massima dell'indennizzo di mora, il cliente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il cliente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per il cliente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute.

- 7.4. Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all'ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 7.1-7.3 sono applicabili per analogia.
- 7.5. In caso di forniture o prestazioni in ritardo il cliente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicitamente previsti alla clausola 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

8. Trasferimento di utili e rischi

- 8.1. Gli utili e i rischi relativi alle forniture passano al cliente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del fornitore.
- 8.2. Se la spedizione subisce ritardi su richiesta del cliente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano al cliente a partire dal momento originariamente previsto per la spedizione. A partire da quel momento le forniture vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del cliente.

9. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni

- 9.1. Se d'uso, il fornitore controllerà le forniture e le prestazioni prima della spedizione. Qualora il cliente richiedesse ulteriori verifiche, queste ultime dovranno essere concordate separatamente e saranno a carico del cliente.
- 9.2. Il cliente deve controllare le forniture e le prestazioni entro un periodo adeguato e notificare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al fornitore. In assenza di tale notifica le forniture e le prestazioni sono da considerarsi accettate.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER MACCHINE E PARTI DI RICAMBIO	ALBME (2020)	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 3/7
---	--------------	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------

- 9.3. Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto i difetti segnalatigli di cui alla cifra 9.2; il cliente è tenuto a dare questa possibilità al fornitore.
- 9.4. Per eseguire un collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato.
- 9.5. Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre 9 e 10 (garanzia, responsabilità per difetti), il cliente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.

10. Garanzia, responsabilità per difetti

10.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l'avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore oppure a montaggio ultimato se quest'ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione.

Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione o la riparazione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente.

La garanzia scade anticipatamente se il cliente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il cliente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.

10.2. Responsabilità per difetti di materiale, di costruzione e di esecuzione

Su richiesta scritta del cliente il fornitore s'impegna al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente. Il fornitore si assume i costi del provvedimento nei limiti proporzionali a patto che non superino i costi usuali per trasporti, personale, viaggio e soggiorno nonché quelli di smontaggio e rimontaggio delle parti in questione.

10.3. Responsabilità per caratteristiche garantite

Sono considerate garantite esclusivamente le caratteristiche esplicitamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia.

Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il cliente ha in primis la facoltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del fornitore. Il cliente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine.

Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzialmente o integralmente negativo, il cliente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni risultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, il cliente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche un'accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui e questi lo comunica immediatamente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso degli importi percepiti per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.

10.4. Esclusioni della responsabilità per difetti

Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni comprovatamente non causati da materiale scadente, da un difetto di costruzione o da un'esecuzione non conforme, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, incidenza di elementi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi non imputabili al fornitore.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER MACCHINE E PARTI DI RICAMBIO	ALBME (2020)	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 4/7
---	--------------	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------

10.5. Esclusività dei diritti di garanzia

Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 10.1-10.4, il cliente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite.

11. Controlli sulle esportazioni

Il cliente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Svizzera e/o all'estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un'autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell'autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il cliente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.

12. Protezione dei dati

- 12.1. Le parti contraenti convengono che il cliente è il titolare del trattamento dei dati, il quale garantisce il rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati e in particolare la legittimità del trattamento dei dati personali. Il fornitore gestisce i dati personali per conto del cliente, garantisce la conformità agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati per i gestori e si adegua quindi alle legittime istruzioni del cliente.
- 12.2. Il personale del fornitore impegnato nel trattamento dei dati personali è informato del carattere confidenziale dei dati personali, ha ricevuto una formazione adeguata sulle proprie responsabilità e ha sottoscritto contratti di riservatezza.
- 12.3. Il cliente acconsente a non rifiutare o ritardare il proprio consenso alle modifiche alla presente clausola di protezione dei dati e/o ad eventuali accordi addizionali di trattamento dei dati o di protezione dei dati che, secondo il ragionevole parere del fornitore, devono essere effettuati al fine di rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di protezione dei dati e/o le linee guida di qualsiasi autorità di vigilanza competente e la loro applicazione ai servizi forniti dal fornitore di volta in volta.

13. Software

Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d'utilizzo non esclusivo per l'uso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l'archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all'uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.

14. Limitazione della responsabilità

Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive conseguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il cliente faccia valere, sono regolati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del cliente in relazione al contratto oppure derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, l'importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal cliente. Al contrario, sono escluse in particolar modo tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il cliente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull'oggetto fornito, come danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richiamo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o indiretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimento di soggetti terzi avanzata nei confronti del cliente per violazione del diritto dei beni immateriali.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER MACCHINE E PARTI DI RICAMBIO	ALBME (2020)	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 5/7
---	--------------	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------

L'esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo.

Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.

15. Montaggio

Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o il loro monitoraggio si applicano le Condizioni generali di montaggio di ABB.

16. Foro e diritto applicabile

16.1. Foro competente per il cliente e per il fornitore è il domicilio del fornitore. Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il cliente al domicilio di quest'ultimo. Il fornitore avrà tuttavia il diritto di citare il cliente in giudizio presso la sede di quest'ultimo

16.2. Il contratto è regolato dalla legge Svizzera con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11 Aprile, 1980.

Allegato: formula di variabilità dei prezzi

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER MACCHINE E PARTI DI RICAMBIO	ALBME (2020)	NO. DI DOCUMENTO. 3BHS887218 F01	REV. A	LING. IT	PAGINA 6/7
---	--------------	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------

Formula di variabilità dei prezzi

creata da Swissmem

$$P = P_0 \left(a + b \frac{Lm}{Lo} + c \frac{Mm}{Mo} \right)$$

P = _____ prezzo di vendita al momento della consegna

P₀ = _____ prezzo di vendita secondo l'offerta

a = _____ coefficiente della quota fissa del costo (p.e. = 0.1)¹

b = _____ coefficiente della quota del costo dipendente dalla manodopera (p.e. = 0.6)¹

c = _____ coefficiente della quota del costo dipendente dal materiale (p.e. = 0.3)¹

Lo = _____ indice salariale² di Swissmem, Zurigo, al momento dell'offerta

Lm = _____ media di tutti gli indici salariali²
- dal momento della conferma d'ordine fino all'avvenuta consegna prevista da contratto* o
- durante la fabbricazione, vale a dire dal _____ al _____ *

Mo = _____ media ponderata degli indici dei prezzi³ dei materiali usati per la produzione in prevalenza del gruppo «metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura al momento dell'offerta.

Mm = _____ valore medio delle medie ponderate di tutti gli indici dei prezzi³ dei materiali usati per la produzione in prevalenza del gruppo «metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura
- dal momento della conferma d'ordine fino all'avvenuta consegna prevista da contratto* o
- dal momento della conferma d'ordine fino alla data in cui il fornitore ha acquistato il materiale necessario alla fornitura, ossia fino al

¹ a + b + c deve sempre essere uguale a 1.

² Poiché l'indice salariale viene calcolato da Swissmem solo a cadenza trimestrale, si dovrà fare riferimento all'indice dell'ultimo trimestre trascorso.

³ Indici parziali relativi all'indice ufficiale dei prezzi di produzione, calcolati e pubblicati mensilmente (qualora l'anno base dell'indice venga modificato dalle autorità competenti, il fornitore potrà calcolare i cambiamenti dei prezzi in base ai nuovi valori indice).

* Cancellare quanto non pertinente.