

Sidus

Befestigungsplatten

Befestigungsplatten für Unterputz

Für Apparate mit 2-Punktbefestigung, Befestigungsdistanz 52 mm.



	Masse H x B	E-No
	1 x 1 77 x 77 mm	376 164 002
	1 x 2 77 x 137 mm	376 223 102
	1 x 3 77 x 197 mm	376 301 102
	1 x 4 77 x 257 mm	376 331 102
	2 x 1 137 x 77 mm	376 223 002
	2 x 2 137 x 137 mm	376 601 002
	2 x 3 137 x 197 mm	376 621 102
	2 x 4 137 x 257 mm	376 641 102
	3 x 1 197 x 77 mm	376 301 002
	3 x 2 197 x 137 mm	376 621 002
	3 x 3 197 x 197 mm	376 661 002
	3 x 4 197 x 257 mm	376 721 102
	4 x 1 257 x 77 mm	376 331 002
	4 x 2 257 x 137 mm	376 641 002
	4 x 3 257 x 197 mm	376 721 002
	Befestigungsplatte für RJ45 freenet (Adapterring nicht notwendig) 1 x 1	77 x 77 mm 376 189 002




Sidus

Befestigungsplatten

Befestigungsplatten für Unterputz

Für 3-fach-Steckdosen mit 3-Punktbefestigung.



	Masse H x B	E-No
	1 x 1 77 x 77 mm 3-fach-Steckdose	376 156 002
	1 x 2 77 x 137 mm 52 mm/3-fach-Steckdose	376 235 102
	1 x 2 77 x 137 mm 52 mm/3-fach-Steckdose	376 235 112
	1 x 3 77 x 197 mm 2 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 321 102
	1 x 4 77 x 257 mm 3 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 335 102
	1 x 4 77 x 257 mm 2 x 52 mm/2 x 3-fach-Steckdose	376 336 102
	2 x 1 137 x 77 mm 52 mm/3-fach-Steckdose	376 235 002
	2 x 1 137 x 77 mm 2 x 3-fach-Steckdose	376 281 002
	2 x 2 137 x 137 mm 3 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 602 002
	3 x 1 197 x 77 mm 2 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 321 002
	3 x 1 197 x 77 mm 52 mm/2 x 3-fach-Steckdose	376 323 002
	3 x 2 197 x 137 mm 5 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 622 002
	4 x 1 257 x 77 mm 3 x 52 mm/3-fach-Steckdose	376 335 002
	Andere Anordnung der 3-fach-Steckdose auf Anfrage	
	Adapterring A (für Deko- und Orientierungsleuchten)	376 900 002
	Adapterring B (für Blindplatte)	376 909 002
	Adapterring für 2-Punktbefestigung (Zwischenring für 1 x RJ45 freenet)	376 161 202
	Adapterring 3-Punktbefestigung (Zwischenring für 2 x RJ45 freenet)	376 162 202