

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

13.05.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/1519/2014

I. Informacja o zamawiającym:

ABB Sp. Z o.o.
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
NIP 526-030-44-84
Tel. +48 12 42 44 100
Fax. +48 12 42 44 101

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego : **urządzenie generujące wymuszenia zmiennie i stałoprądowe – generator impulsów powtarzalnych do badań uzwojeń.**

1. Specyfikacja:

- Napięcie 0...500 V \pm 2%
- Ucięcie udaru 0.3 – 6.0 μ s
- Możliwości wyboru pojemności 4.7 nF, 6.8 nF, 10 nF, 22 nF, 33 nF, 47 nF, 68 nF, 100 nF, 220nF, 330 nF, 470 nF, 680 nF, 1000 nF, oraz zewnętrzna
- Czoło udaru, min 0.2 μ s
- Grzbiet udaru (do połowy wartości) regulowany w zakresie 0.3...3500 μ s
- Wyjście synchronizacji: 180 Vpp, 10 Vpp
- Temperatura pracy 0...45 °C
- Napięcie zasilania 230 V 50Hz
- Możliwość montażu w szafie 19"
- Waga poniżej 25kg

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową netto za urządzenie.
- Koszt transportu (netto),
- Okres ważności oferty,
- Termin płatności - preferowanym terminem płatności to 60 dni od chwili otrzymania poprawnie wystawionej faktury, jednak nie krótszy niż 30 dni od daty faktury,
- Termin realizacji
- Warunki gwarancji – długość okresu gwarancyjnego,
- Nazwę i adres oferenta,
- Datę sporządzenia
- Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz o posiadaniu uprawnienia, niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także osób zdolnych do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania,
- Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania z powodu 24 ust. z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

3. Termin wykonania zamówienia:

Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.08.2014

4. Okres ważności oferty: minimum do 15.06.2014.

5. Sposób przygotowania / wysłania oferty:

Ofertę proszę przesłać na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com do 28.05.2014.

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów drogą mailową.

7. Kryteria oceny oferty:

- cena – 80%
- termin realizacji – 5%
- warunki płatności – 5%
- długość okresu gwarancyjnego – 10%

8. Osoba kontaktowa:

Dodatkowych informacji udziela technicznych Marek Florkowski pod adresem mailowym: marek.florkowski@pl.abb.com

9. Załączniki:

Oświadczenie z poz. 2 zapytania

III. Wymagania dla Dostawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy/wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
- odpowiadają za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- zobowiążą się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.

IV. Informacje dodatkowe:

- ABB nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty,
- ABB zastrzega prawo do nie rozstrzygnięcia wyboru oferty, bez podania przyczyn,
- ABB zastrzega prawo, aż do upływu terminu składania ofert, do wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym, o których zobowiązuje się zawiadomić podmioty, które złożyły oferty,
- ABB zastrzega prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty,
- ABB zastrzega prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami.
- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi ABB Sp. z o. o. – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Aktualne Zapytania Ofertowe można śledzić na stronie

<http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/grant-unii-europejskiej>

Dziękuję i pozdrawiam,
Joanna Jakubek