


Terra 360



Moduláris teljesítmény

90 kW-tól 360 kW-ig amely lehetővé teszi, hogy megfeleljen a tulajdonos vagy beruházó által támasztott töltési igényeknek, és lehetővé teszi a teljesítmény bővítését amikor az szükségessé válik.

Az **innovatív világítási rendszer** kijelzi a töltő hozzáférhetőségét és a csatlakoztatott elektromos járművek töltési állapotát (SoC).

A berendezés **csekély helyigénye** rugalmas telepíthetőséget biztosít, és a járművek is többféleképpen állhatnak be mellé (merőlegesen és áthajtásos módon).

A töltőberendezés kialakításánál fogva minden töltési igénynek megfelel, és **bárki számára hozzáférhető** (a kerekesszékes felhasználókat is beleértve).

OCPP-n keresztül **csatlakozik** minden nagyobb back-end-re.

A felhasználóbarát **kábelvisszahúzó rendszer** és az **5 m hosszú kábel** bárki számára hozzáférést biztosít a töltőoszlophoz.

Reklámképernyő a felhasználók eléréseinek fokozására és márkapromóció céljára.

Az **intuitív felhasználói felület** könnyen követhető utasítások révén magas felhasználói élményt nyújt.

A berendezés többféle szabványnak megfelelő **csatlakozókkal** szerelhető fel, és akár 500 A (CCS) áram leadására képes lég-, illetve folyadékhűtéses technológiával rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

TÖLTÉSI TELJESÍTMÉNY

CCS töltés 360 kW-ig
CHAdeMO töltés 150 kW-ig
AC Type-2 töltés 22 kW-ig

DC TÖLTŐÁRAM

CCS léghűtéses 500 A-ig
CCS folyadékhűtéses 500 A-ig
CHAdeMO 350 A-ig

DC TÖLTŐFESZÜLTSÉG

200-920 VDC

KIMENETI KONFIGURÁCIÓK

Két DC kimenet
Opcionális DC kimenetek (max. kettő)
Opcionális AC Type-2 töltő csatlakozóaljzat

TELJESÍTMÉNYKONFIGURÁCIÓK

360 / 240 / 180 / 120 kW
(Újabb modulokkal tovább bővíthető.)

KÁBELHOSSZ

Max. 5 m
Beépített kábelvisszahúzó rendszer

OPCIONÁLIS ELEMELK

Bankkártyás fizető terminálok
Biztonsági dőlésérzékelő
27" méretű reklámképernyő

MÉRETEK

720 x 710 x 2200 mm
(Szélesség x Mélység x Magasság)
720 kg (a 360 kW-os modell)

