



Брошура

Серия клемм SNK

Пружинные клеммы тип Push-in

Винтовые клеммы

Клеми серия SNK

Клеми с винтова технология и пружинни клеми тип Push-in

Интелигентни
Връзки


Технология тип Push-in




- 2 две технологии в една клема: push-in и пружина
- Перфектна връзка с или без кабелен накрайник
- Лесен и сигурен подход на проводник и отверка
- Изключителна устойчивост на опън
- Висока устойчивост на корозия (> 1000 ч.)
- Устойчивост на вибрации и удар
- Отлична електрическа стабилност на контакта.



Винтова технология




- Висока устойчивост на затягане
- Допълнително донатягане на клемата вече не е необходимо благодарение на изключителната система против развиване
- Закалената стомана прави свързването много надеждно
- Капаче за предпазване от погрешно инсталиране на проводника под клемата.



Интелигентна
Логистика

Общи аксесоари



Компактни винтови и безвинтови крайни стопери



Изолирани безвинтови мостчета



Мост между клеми 1x10mm² и 2x4mm²



Тестови сонди



Безвинтови сонди



Празни и надписани карти за маркировка

Интелигентен
Дизайн

Инсталацията е надеждна и оптимизирана



Асиметричен дизайн
Предотвратява грешки при инсталацията



Специално проектиран вход
лесно и бързо свързване



По-малко компоненти на склад
с общи крайни капачки



Удобна система за заместване
до 50 полюса, делими



Ясно видима маркировка
възможност за ръчно надписване
преди инсталиране на маркировката

Пружинни клеми тип Push-in и винтови редови клеми

Клеми серия SNK

Клеми с винтова технология и пружинни клеми тип Push-in

Интелигентни Връзки



Пружинна клема тип Push-in, предимството на две технологии в една клема

50% по-бързо
време за
свързване с
технологията Push-
in

По-малко усилия
и време за
подготовка на
проводника
с пружинна
технология

Специализираната АББ
технология, позволява
директно свързване с
една стъпка на твърд или
подготвен многожилен
проводник.

АББ технологията на
свързване изисква
минимални усилия
за инсталиране на
проводник с помощта
на отверка. Не е
нужна подготовка за
многожилен проводник

1 Пружинна клема с отверка 2 Push-In за директно свързване

Винтова клема

100% доказани

Без донатягане

Винтовата технология
на клемите АББ
е оптимизирана в
следствие на 50
годишният опит в тази
област.
Произведени са
милиарди от нашите
клеми и са в употреба по
целият свят.

Благодарение на
изключителната система
на АББ против развиване,
допълнително донатягане
на клемата вече не е
необходимо.

Интелигентна Логистика



Изборът е улеснен, заскладяването е значително намалено


Значително
редуциране на
материалите за
обработка

Редуциране на
аксесоарите на
склад с до 50%

Поддръжайки на
склад само една гама
безвинтови клеми,
получавате два типа
връзка (Push-in и
пружинна).
Избирате една гама,
която има глобална
сертификация, достъп до
пазари и приложения по
целия свят.

Пружинните клеми Push-
in и винтовите клеми
от серия SNK, ползват
общи аксесоари.
Всички крайни капачки
и сепаратори са
съвместими с няколко
типа и размери клеми.

Интелигентен Дизайн






Инсталацията е оптимизирана и надеждна

Избягват се
грешки при
монтаж и
окабеляване

Ускоряване
изпълнението на
проектите

Асиметричният дизайн
позволява да се види
веднага ако има
обърната клема.
Идентификацията на
клемите е подобрена
благодарение на по-
голямата маркировъчна
площ, която е увеличена
с 20%.

Ръчно надписване
или с етикет на
плоска повърхност
и окабеляването
стартира веднага преди
финалната инсталация
на маркировката.
Удобна система
за замостване
благодарение на
делимите безвинтови
гребени(мостове),
до 50 полюса.



Клеми серия SNK

Приложения

Подготвени за всички пазари и приложения по света
и за сурови условия: вибрации, удари, корозия...

Индустрия и търговия



Сериат клеми SNK, могат да се използват на всякъде по света във всички индустриални и търговски приложения. Всички наши продукти имат CB, UL и CSA сертификати от трета страна, изпитани в независими лаборатории. Продуктите от серията SNK са разработени в съответствие с международните стандарти: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3, UL 1059, CSA C22.2 n°158-10.



Соларни системи



Благодарение покриването на техническите характеристики от 1000 V според IEC 60947-7-1, клемите SNK са идеални за приложение в соларните системи.

Железопътен транспорт



Всички продукти от сериат SNK са подходящи за инсталация във фиксирани приложения. За тежка среда като приложение в железопътния транспорт, пружинните клеми тип Push-in са тествани успешно в съответстви изискванията на IEC 61373 за устойчивост на силни вибраци и удари(мулти осеви вълни, ускорение...). Използваният пластмасов материал отговаря на изискванията за запалимост, токсичен дим, строги изисквания на транспортният сегмент и могат да бъдат квалифицирани като I2F2 според NF F 16-101 и NF F 16-102 стандарти; HL3 R22 според EN 45 545 стандарт и V0 според UL94 стандарт. Отговаря на изискванията NFPA 130 според ASTM E 162 и ASTM E 662 стандартни тестове и с FR238.103 и BSS 7239 стандарти. Сертификатът IRIS гарантира спазването изискванията на интернационалната железопътна индустрия.



Опасни локации



Сериата SNK има сертификация IEC Ex в съответствие с IEC 60079-0 и IEC 60079-7 (по-голяма сигурност "Exe") световни интернационални стандарти за продукти използвани в експлозивна среда. За да се покрият специфични изисквания за някои страни, някои от продуктите от серията SNK имат допълнителна локална сертификация като: ATEX, UL опасни локации или BR-Ex... Продуктите SNK са преминали успешно тестове като тест за термична издръжливост: 2 седмици в гореща среда при 95 °C (+90% RH) последван от 125 °C и един ден тест в студена среда при (-65 °C). Това доказва високата механична издръжливост на продуктите SNK.



Морски транспорт



Продуктите SNK са доказали своите технически характеристики минавайки успешно тестовите които се изискват за най-екстремните условия. (като: сол, мъгла, влажност или суха топлина и студени среди) според IEC 60068 стандарти. За да може да покрият световните изисквания за пазарите на морския транспорт, продуктите от серията SNK имат следните морски сертификати: BV Marine, DNV, RINA, RMRS.



Клеми серия SNK

Пружинна технология тип Push-in

За проводници със сечение от 2.5 до 16 mm²



2 Връзки-1вх. и 1изх.

Едноредова
Проходна
Земна
Разкъсваема
С предпазител



3 Връзки-2 вх. и 1 изх.

Едноредова
Проходна
Земна




4 Връзки-2 вх. и 2 изх.

Едноредова
Проходна
Земна



2x2 Връзки

Двуредова
Проходна
Земна



Тест на напрежение
вход за отверка
съвместими със сонда категория II

Двоен централен канал
позволява мултиконфигурации
(замостяване, тестване и измерване)

Два сепаратора
за цялата гама

Крайна капачка
може да се използва за като
сепаратор

Клеми серия SNK

Пружинна технология тип Push-in






Клеми											Крайни капачки	Свързващо мостче	Маркировка
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчи- на	Ном. Ток	Цвет	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка				
Проходни и земни клеми - пружинни тип Push-in с 1 вход и 1 изход													
ZK2.5		2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Сива	1SNK705010R0000		2	1SNK905302R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG			Синя	1SNK705020R0000			3				
		2.5 mm² 14 AWG			Оранже	1SNK705030R0000			4				
		2.5 mm² 14 AWG			Жълта	1SNK705060R0000			5				
		2.5 mm² 14 AWG			Зелена	1SNK705061R0000			5				
ZK2.5-PE		2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Червена	1SNK705062R0000		10	1SNK905310R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG			Бяла	1SNK705065R0000			50				
		4 mm² 12 AWG			Черна	1SNK705066R0000			50				
		2.5 mm² 12 AWG											
		2.5 mm² 14 AWG											
ZK4		4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Жълто-зелена	1SNK705150R0000							
		4 mm² 12 AWG											
		4 mm² 12 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
ZK4-PE		4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Сива	1SNK706010R0000		2	1SNK906302R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		4 mm² 12 AWG			Синя	1SNK706020R0000			3				
		4 mm² 12 AWG			Оранже	1SNK706030R0000			4				
		4 mm² 10 AWG							5				
		6 mm² 10 AWG							10				
ZK6		6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	41 A 50 A	Сива	1SNK708010R0000		2	1SNK908302R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		6 mm² 10 AWG			Синя	1SNK708020R0000			3				
		6 mm² 10 AWG			Оранже	1SNK708030R0000			4				
		10 mm² 8 AWG							5				
		10 mm² 8 AWG							10				
ZK6-PE		6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	720 A/1s 1008 A/1s	Жълто-зелена	1SNK708150R0000							
		6 mm² 10 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
		10 mm² 8 AWG											
		10 mm² 8 AWG											
ZK10		10 mm² 6 AWG	10 mm 0.394 in	57 A 65 A	Сива	1SNK710010R0000		2	1SNK910302R0000				MC812 MC812PA MG-CPM-13
		10 mm² 8 AWG			Синя	1SNK710020R0000			3				
		10 mm² 8 AWG			Оранже	1SNK710030R0000			4				
		16 mm² 6 AWG							5				
		16 mm² 6 AWG							10				
ZK10-PE		10 mm² 6 AWG	10 mm 0.394 in	1200 A/1s 1596 A/1s	Жълто-зелена	1SNK710150R0000							
		10 mm² 8 AWG											
		16 mm² 6 AWG											
		16 mm² 6 AWG											
		16 mm² 4 AWG											
ZK16		16 mm² 4 AWG	12 mm 0.472 in	76 A 85 A	Сива	1SNK712010R0000		2	1SNK912302R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		16 mm² 6 AWG			Синя	1SNK712020R0000			3				
		25 mm² 4 AWG							5				
		16 mm² 4 AWG											
		16 mm² 6 AWG											
ZK16-PE		16 mm² 4 AWG	12 mm 0.472 in	1960 A/1s 2544 A/1s	Жълто-зелена	1SNK712150R0000							
		16 mm² 6 AWG											
		25 mm² 4 AWG											
		16 mm² 4 AWG											
		25 mm² 4 AWG											

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.

Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK

Пружинна технология тип Push-in

					Клеми		Крайни капачки	Свързващо мостче		Маркировка	
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчи- на	Ном. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка		
Проходни и земни клеми - пружинни тип Push-in с 2-ва входа и 1 изход											
 ZK2.5-3P		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Сива	1SNK705011R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13	
		 2.5 mm² 14 AWG			Синя	1SNK705021R0000			3		1SNK905303R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Оранже	1SNK705031R0000			4		1SNK905304R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Жълта	1SNK705067R0000			5		1SNK905305R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Зелена	1SNK705068R0000			5		1SNK905305R0000
 ZK2.5-PE-3P		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Жълто-зелена	1SNK705151R0000					
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
 ZK4-3P		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Сива	1SNK706011R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13	
		 4 mm² 12 AWG			Синя	1SNK706021R0000			3		1SNK906303R0000
		 4 mm² 12 AWG			Оранже	1SNK706031R0000			4		1SNK906304R0000
		 6 mm² 10 AWG							5		1SNK906305R0000
		 6 mm² 10 AWG							10		1SNK906310R0000
 ZK4-PE-3P		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Жълто-зелена	1SNK706151R0000					
		 4 mm² 12 AWG									
		 6 mm² 10 AWG									
		 4 mm² 10 AWG									
		 6 mm² 10 AWG									
 ZK6-3P		 6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	41 A 50 A	Сива	1SNK708011R0000		2	1SNK908302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13	
		 6 mm² 10 AWG			Синя	1SNK708021R0000			3		1SNK908303R0000
		 6 mm² 10 AWG			Оранже	1SNK708031R0000			4		1SNK908304R0000
		 10 mm² 8 AWG							5		1SNK908305R0000
		 10 mm² 8 AWG							10		1SNK908310R0000
 ZK6-PE-3P		 6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	720 A/1s 1008 A/1s	Жълто-зелена	1SNK708151R0000					
		 6 mm² 10 AWG									
		 6 mm² 10 AWG									
		 6 mm² 8 AWG									
		 10 mm² 8 AWG									
Проходни и земни клеми - пружинни тип Push-in с 2-ва входа и 2-ва изхода											
 ZK2.5-4P		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Сива	1SNK705012R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13	
		 2.5 mm² 14 AWG			Синя	1SNK705022R0000			3		1SNK905303R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Оранже	1SNK705032R0000			4		1SNK905304R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Жълта	1SNK705074R0000			5		1SNK905305R0000
		 2.5 mm² 14 AWG			Зелена	1SNK705075R0000			5		1SNK905305R0000
 ZK2.5-PE-4P		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Жълто-зелена	1SNK705152R0000					
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
 ZK4-4P		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Сива	1SNK706012R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13	
		 4 mm² 12 AWG			Синя	1SNK706022R0000			3		1SNK906303R0000
		 4 mm² 12 AWG			Оранже	1SNK706032R0000			4		1SNK906304R0000
		 6 mm² 10 AWG							5		1SNK906305R0000
		 6 mm² 10 AWG							10		1SNK906310R0000
 ZK4-PE-4P		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Жълто-зелена	1SNK706152R0000					
		 4 mm² 12 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
		 6 mm² 10 AWG									
		 6 mm² 10 AWG									

Клеми серия SNK

Пружинна технология тип Push-in



					Клеми		Крайни капачки		Свързващо мостче		Маркировка	
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA		Широчина	Ном. Ток	Цвят	Код за поръчка		Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка	
Двуредови клеми												
ZK2.5-D2			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Сива Синя	1SNK705210R0000 1SNK705220R0000					
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
ZK2.5-D1			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Сива	1SNK705211R0000			2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
ZK2.5-D2-PE			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24/300 A/1s 20/396 A/1s	Сива и Жълто-зелена	1SNK705212R0000	EK2.5-D2 1SNK705960R0000				
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
ZK2.5-D1-PE			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Жълто-зелена	1SNK705250R0000					
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
Разкъсваеми клеми												
ZK2.5-S			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	20 A 20 A	Сива Синя Оранжев	1SNK705310R0000 1SNK705320R0000 1SNK705330R0000			2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
ZK2.5-SP			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	16 A 18 A	Сива	1SNK705311R0000	EK2.5-3P 1SNK705911R0000				
		2.5 mm² 14 AWG										
		4 mm² 12 AWG										
Щифтове за ZK2.5-SP												
PG5...		Щифт с ел. връзка - резистор или диод		5.2 mm 0.205 in		Тъмно сив	1SNK900401R0000					MC512 MC512PA MG-CPM-13
		Свързващ щифт		5.2 mm 0.205 in		Оранжев	1SNK900402R0000					


Всички технически данни за *UL/CSA* стандарти и размери са в инчове и шрифт *italic*.

Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK

Пружинна технология тип Push-in



					Клеми		Крайни капачки		Свързващо мостче		Маркировка
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA		Широчи- на	Ном. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка	
Клеми с държач за стопяем предпазител с размери 5 x 20 mm											
 ZK2.5-SF		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	6.3 A 16 A	Сива	1SNK706410R0000		EK2.5-3P 1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
 ZK2.5-SF-R..		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	6.3 A 16 A	Сива	24-110 V AC/DC 1SNK706411R0000 115-250 V AC/DC 1SNK706412R0000	EK2.5-3P 1SNK705911R0000	EK2.5-3P 1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
Разкъсваема клема с нож съвместима с ZK4-3P и ZK2.5-SF											
 ZK2.5-S-R1		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	20 A 20 A	Сива	1SNK706310R0000		EK2.5-3P 1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									

Всички технически данни за *UL/CSA* стандарти и размери са в инчове и шрифт *italic*.

Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK

Клеми с винтова технология

За проводници със сечение от 2.5 до 95 mm²



2 Връзки-1вх. и 1изх.

Едноредова
Проходна
Земна
Разкъсваема
С предпазител



3 Връзки-2 вх. и 1изх.

Едноредова
Проходна
Земна



4 Връзки-2 вх. и 2 изх.

Едноредова
Проходна
Земна
Разкъсваема



2x2 Връзки

Двуредова
Проходна
Земна
Разкъсваема
С предпазител




2 Връзки-1вх. и 1изх.

Измерване и тест
Проходна
Земна
Разкъсваема



3x2 Връзки

Триредова
Проходна



Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология



Клеми											Крайни капачки	Свързващо мостче	Маркировка
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчина	Макс. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка				
Проходни и земни винтови клеми с 1 вход и 1 изход													
ZS4		4 mm ² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	32 A 20 A	Сива Синя Оранжев Жълта Зелена Червена Бяла Черна	1SNK505010R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13			
		2.5 mm ² 14 AWG				1SNK505030R0000		3	1SNK905303R0000				
		4 mm ² 12 AWG				1SNK505060R0000		4	1SNK905304R0000				
		2.5 mm ² 14 AWG				1SNK505061R0000		5	1SNK905305R0000				
		4 mm ² 12 AWG				1SNK505062R0000		10	1SNK905310R0000				
ZS4-PE		4 mm ² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	480 A / 1s 396 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK505150R0000							
		2.5 mm ² 14 AWG											
		4 mm ² 12 AWG											
ZS6		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	41 A 30 A	Сива Синя Оранжев Жълта Зелена Червена Бяла Черна	1SNK506010R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13			
		4 mm ² 12 AWG				1SNK506020R0000		3	1SNK906303R0000				
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506030R0000		4	1SNK906304R0000				
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506060R0000		5	1SNK906305R0000				
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506062R0000		10	1SNK906310R0000				
ZS6-PE		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	720 A / 1s 636 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK506150R0000							
		4 mm ² 12 AWG											
		6 mm ² 10 AWG											
ZS10		10 mm ² 6 AWG	8 mm 0.315 in	57 A 42 A	Сива Синя Оранжев Жълта Зелена Червена Бяла Черна	1SNK508010R0000	ES4 1SNK505910R0000	2	1SNK908302R0000				
		6 mm ² 10 AWG				1SNK508020R0000		3	1SNK908303R0000				
		10 mm ² 6 AWG				1SNK508030R0000		4	1SNK908304R0000				
		10 mm ² 6 AWG				1SNK508060R0000		5	1SNK908305R0000				
		10 mm ² 6 AWG				1SNK508062R0000		10	1SNK908310R0000				
ZS10-PE		10 mm ² 6 AWG	8 mm 0.315 in	1200 A / 1s 1596 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK508150R0000							
		6 mm ² 10 AWG											
		10 mm ² 6 AWG											
ZS16		16 mm ² 4 AWG	10 mm 0.394 in	76 A 67 A	Сива Синя Оранжев	1SNK510010R0000		2	1SNK910302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13			
		10 mm ² 8 AWG				1SNK510020R0000		3	1SNK910303R0000				
		16 mm ² 4 AWG				1SNK510030R0000		4	1SNK910304R0000				
		16 mm ² 4 AWG				1SNK510030R0000		5	1SNK910305R0000				
ZS16-PE		16 mm ² 4 AWG	10 mm 0.394 in	1920 A / 1s 2544 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK510150R0000		10	1SNK910310R0000				
		10 mm ² 8 AWG											
		16 mm ² 4 AWG											
ZS25		25 mm ² 3 AWG	12 mm 0.472 in	101 A 100 A	Сива Синя Жълта	1SNK512010R0000		2	1SNK912302R0000				
		16 mm ² 8 AWG				1SNK512020R0000		3	1SNK912303R0000				
		25 mm ² 3 AWG				1SNK512060R0000		5	1SNK912305R0000				
		25 mm ² 3 AWG											
ZS25-PE		16 mm ² 8 AWG	12 mm 0.472 in	1920 A / 1s 3204 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK512150R0000							
		25 mm ² 3 AWG											

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.
 Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология



					Клеми		Крайни капачки		Свързващо мостче		Маркировка	
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчина	Макс. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка			
Проходни и земни винтови клеми с 1 вход и 1 изход, затворени												
ZS35		35 mm ² 0 AWG	16 mm 0.630 in	125 A 150 A	Сива Синя Оранжев	1SNK516010R0000		2	1SNK916302R0000			
		35 mm ² 2 AWG				1SNK516020R0000		3	1SNK916303R0000			
		35 mm ² 0 AWG				1SNK516030R0000		4	1SNK916304R0000			
		35 mm ² 2 AWG				1SNK516030R0000		5	1SNK916305R0000			
ZS35-PE		35 mm ² 2 AWG	16 mm 0.630 in	4200 A / 1s 4032 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK516150R0000		10	1SNK916310R0000			
		35 mm ² 2 AWG										
		35 mm ² 2 AWG										
		35 mm ² 2 AWG										
ZS50		50 mm ² 0 AWG	16 mm 0.630 in	150 A 150 A	Сива Синя Жълта	1SNK516011R0000		2	1SNK916302R0000			
		50 mm ² 0 AWG				1SNK516021R0000		3	1SNK916303R0000			
		50 mm ² 0 AWG				1SNK516021R0000		4	1SNK916304R0000			
		50 mm ² 0 AWG				1SNK516060R0000		5	1SNK916305R0000			
ZS50-PE		50 mm ² 0 AWG	16 mm 0.630 in	6000 A / 1s 6420 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK516151R0000		10	1SNK916310R0000			
		50 mm ² 0 AWG										
		50 mm ² 0 AWG										
		50 mm ² 0 AWG										
ZS70		70 mm ² 00 AWG	22 mm 0.866 in	192 A 159 A	Сива Синя Жълта	1SNK522010R0000		2	1SNK922302R0000			
		50 mm ² 00 AWG				1SNK522020R0000		3	1SNK922303R0000			
		95 mm ² 00 AWG				1SNK522060R0000		5	1SNK922305R0000			
		95 mm ² 00 AWG				1SNK522060R0000		10	1SNK922310R0000			
ZS70-PE		70 mm ² 00 AWG	22 mm 0.866 in	8400 A / 1s 8088 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK522150R0000						
		50 mm ² 00 AWG										
		95 mm ² 00 AWG										
		95 mm ² 00 AWG										
ZS95		95 mm ² 0000 AWG	26 mm 1.024 in	232 A 230 A	Сива Синя Жълта	1SNK526010R0000		2	1SNK926302R0000			
		50 mm ² 0000 AWG				1SNK526020R0000		3	1SNK926303R0000			
		120 mm ² 0000 AWG				1SNK526060R0000		5	1SNK926305R0000			
		95 mm ² 0000 AWG				1SNK526060R0000		10	1SNK926310R0000			
ZS95-PE		95 mm ² 0000 AWG	26 mm 1.024 in	11400 A / 1s 12840 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK526150R0000						
		50 mm ² 0000 AWG										
		120 mm ² 0000 AWG										
		120 mm ² 0000 AWG										
Проходни и земни винтови клеми с 2 входа и 1 или 2 изхода												
ZS6-3S		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	39 A 30 A	Сива Синя Жълта	1SNK506011R0000		2	1SNK906302R0000			
		4 mm ² 12 AWG				1SNK506021R0000		3	1SNK906303R0000			
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506067R0000		4	1SNK906304R0000			
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506067R0000		5	1SNK906305R0000			
ZS6-3S-PE		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A / 1s 636 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK506151R0000	ES6-3S 1SNK505912R0000	10	1SNK906310R0000			
		4 mm ² 12 AWG						50	1SNK906350R0000			
		6 mm ² 10 AWG										
		6 mm ² 10 AWG										
ZS6-4S		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	39 A 30 A	Сива Синя Жълта	1SNK506012R0000		2	1SNK906302R0000			
		4 mm ² 12 AWG				1SNK506022R0000		3	1SNK906303R0000			
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506068R0000		4	1SNK906304R0000			
		6 mm ² 10 AWG				1SNK506068R0000		5	1SNK906305R0000			
ZS6-4S-PE		6 mm ² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A / 1s 636 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK506152R0000	ES6-4S 1SNK505911R0000	10	1SNK906310R0000			
		4 mm ² 12 AWG						50	1SNK906350R0000			
		6 mm ² 10 AWG										
		6 mm ² 10 AWG										

Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология



Клеми											Крайни капачки	Свързващо мостче	Маркировка
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчи- на	Макс. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка				
Двуредови клеми													
ZS4-D2		4 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	29 A 20 A	Сива Синя Оранжев	1SNK505210R0000		2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG				1SNK505220R0000							
		4 mm² 12 AWG				1SNK505230R0000							
ZS4-D1		4 mm² 12 AWG			Сива	1SNK505211R0000							
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 12 AWG											
ZS6-D2		6 mm² 10 AWG		40 A 30 A	Сива Синя Оранжев	1SNK506210R0000							
		4 mm² 12 AWG				1SNK506220R0000							
		6 mm² 10 AWG				1SNK506230R0000							
ZS6-D1		6 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in		Сива	1SNK506211R0000		2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		4 mm² 12 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
ZS6-D2-PE		6 mm² 10 AWG	41 A 30 A		Сива	1SNK506212R0000							
		4 mm² 12 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
ZS6-D1-PE		6 mm² 10 AWG		720 A / 1s 636 A / 1s	Жълто-зелена	1SNK506250R0000							
		4 mm² 12 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
ZS4-D2-S		4 mm² 10 AWG	5.2 mm 0.205 in	25 / 29 A 27 / 27 A	Сива	1SNK505315R0000		2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-D2-S-T2		4 mm² 10 AWG			Сива	1SNK505316R0000							
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-D2-SF1		4 mm² 10 AWG	8 mm 0.315 in	6.3 / 32 A 12 / 30 A	Сива, Тъмно сива	1SNK508425R0000		2 3 4 5 10	1SNK908302R0000 1SNK908303R0000 1SNK908304R0000 1SNK908305R0000 1SNK908310R0000				MC812 MC812PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-D2-SF1-R		4 mm² 12 AWG			Сива, Тъмно сива	1SNK508423R0000							
		2.5 mm² 14 AWG				1SNK508424R0000							
		6 mm² 10 AWG											

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.
 Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология



Клеми											Крайни капачки	Свързващо мостче	Маркировка
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчи- на	Макс. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка				
Триредови клеми													
ZS4-T3		4 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	32 A 20 A	Сива	1SNK505212R0000		2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 12 AWG											
ZS4-T3-R1		4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Сива	1SNK506213R0000	Затворени, без нужда от крайна капачка	2 3 4 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000				
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-S		4 mm² 10 AWG	5.2 mm 0.205 in	25 A 25 A	Сива Синя Оранжев	1SNK505310R0000			1SNK505310R0000 1SNK505320R0000 1SNK505330R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-S-T		4 mm² 10 AWG			Сива Синя Оранжев	1SNK505311R0000			With 2 test socket screws DIA 2 mm 0.079 in 1SNK505311R0000 1SNK505321R0000 1SNK505331R0000				
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS6-S		6 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	30 A 25 A	Сива Синя	1SNK506315R0000			1SNK506315R0000 1SNK506322R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		4 mm² 12 AWG											
		6 mm² 10 AWG											
ZS10-S		10 mm² 6 AWG	8 mm 0.315 in	42 A 25 A	Сива Синя	1SNK508315R0000			1SNK508315R0000 1SNK508320R0000				MC812 MC812PA MG-CPM-13
		6 mm² 12 AWG											
		10 mm² 6 AWG											
ZS4-S-R1...		4 mm² 10 AWG			Сива Синя Оранжев	1SNK506310R0000			1SNK506310R0000 1SNK506320R0000 1SNK506330R0000				
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS4-S-T2-R1		4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	26 A 26 A	Сива Синя Оранжев	1SNK506311R0000			With 2 test socket screws DIA 2 mm 0.079 in 1SNK506311R0000 1SNK506321R0000 1SNK506331R0000				
		2.5 mm² 14 AWG											
		4 mm² 10 AWG											
ZS6-S-4S-T2		6 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	27 A 28 A	Сива	1SNK506316R0000		2 3 4 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000				MC612 MC612PA MG-CPM-13
		4 mm² 12 AWG											
		6 mm² 10 AWG											

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.
 Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология



Клеми													Крайни капачки													Свързващо мостче													Маркировка												
Тип		Функция		Сечение		Широчина		Макс. Ток		Цвят		Код за поръчка		Код за поръчка		Брой полюси		Код за поръчка																																	
				IEC		UL/CSA																																													
Разкъсваема клема с щифт																																																			
						4 mm²		10 AWG		5.2 mm		18 A		Сива		1SNK505313R0000				ES4		1SNK505910R0000		MC512																											
						2.5 mm²		14 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.205 in		18 A		Сива		1SNK505314R0000		ES4		1SNK505910R0000		MC512PA MG-CPM-13																													
						2.5 mm²		14 AWG																																											
						10 mm²		6 AWG		8 mm		18 A		Сива		1SNK508316R0000		ES4		1SNK505910R0000		MC812																													
						6 mm²		8 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		6 mm		18 A		Сива		1SNK506313R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		2		1SNK906302R0000		MC612																											
						4 mm²		10 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.236 in		20 A		Сива		1SNK506314R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		3		1SNK906303R0000		MC612PA MG-CPM-13																											
						4 mm²		10 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		5.2 mm		0.205 in		Тъмно сива		1SNK900401R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		4		1SNK906304R0000		MC612PA MG-CPM-13																											
						4 mm²		10 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.205 in		0.205 in		Оранжев		1SNK900402R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		5		1SNK906305R0000		MC512																											
						4 mm²		10 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.205 in		0.205 in		Оранжев		1SNK900402R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		10		1SNK906310R0000		MC512PA MG-CPM-13																											
						4 mm²		10 AWG																																											
Разкъсваема клема с ръкохватка																																																			
						4 mm²		10 AWG		8 mm		18 A		Сива, Оранжев		1SNK508416R0000				ES4-SF		1SNK508960R0000		MC812																											
						4 mm²		12 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		6 mm		18 A		Сива, Оранжев		1SNK506414R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		3		1SNK906303R0000		MC612																											
						4 mm²		12 AWG																																											
						10 mm²		6 AWG		8 mm		10 A		Сива, Оранжев		1SNK508417R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		4		1SNK908303R0000		MC812																											
						6 mm²		10 AWG																																											
						10 mm²		6 AWG		0.315 in		22 A		Сива, Оранжев		1SNK508417R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		5		1SNK908304R0000		MC812PA MG-CPM-13																											
						6 mm²		10 AWG																																											
						10 mm²		6 AWG		0.315 in		22 A		Сива, Оранжев		1SNK508417R0000		Затворени, без нужда от крайна капачка		10		1SNK908310R0000		MC812																											
						6 mm²		10 AWG																																											
Разкъсваема клема с държач за стопяем предпазител с размери 5 x 20 mm и 5 x 25 mm																																																			
						4 mm²		10 AWG		8 mm		6.3 A		Сива, Тъмно сива		1SNK508410R0000				ES4-SF		1SNK508960R0000		MC812																											
						4 mm²		12 AWG																																											
						4 mm²		12 AWG		0.315 in		10 A		Сива, Тъмно сива		1SNK508412R0000		ES4-SF		1SNK508960R0000		MC812PA MG-CPM-13																													
						4 mm²		12 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.315 in		10 A		Сива, Тъмно сива		1SNK508414R0000		ES4-SF		1SNK508960R0000		MC812PA MG-CPM-13																													
						4 mm²		10 AWG																																											
						4 mm²		10 AWG		0.315 in		10 A		Сива, Тъмно сива		1SNK508415R0000		ES4-SF		1SNK508960R0000		MC812PA MG-CPM-13																													
						4 mm²		10 AWG																																											

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.
 Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK
Клеми с винтова технология




					Клеми		Крайни капачки		Свързващо мостче		Маркировка							
Тип	Функция	Сечение IEC UL/CSA	Широчи- на	Макс. Ток	Цвят	Код за поръчка	Код за поръчка	Брой полюси	Код за поръчка									
Разкъсваема клема с държач за стопяем предпазител с размери 5 x 20 mm - приложение в разпределителни табла																		
ZS4-SF...		4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	6.3 A 10 A	Сива, Тъмно сива	1SNK506410R0000	Затворени, без нужда от крайна капачка	2 3 4 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000									
		4 mm² 12 AWG				1SNK506412R0000												
		4 mm² 10 AWG				1SNK506413R0000												
		4 mm² 10 AWG				1SNK506416R0000												
ZS4-R2		4 mm² 10 AWG	32 A 30 A	Сива	1SNK506013R0000					MC612 MC612PA MG-CPM-13								
		4 mm² 12 AWG																
ZS4-PE-R2		4 mm² 10 AWG	480 A / 1s 396 A / 1s	Жълто- зелена	1SNK506153R0000		ES6-4S 1SNK505911R0000											
		4 mm² 10 AWG																
Разкъсваема клема с държач за стопяем предпазител с размери 6.3 x 32 mm																		
ZS10-SF		10 mm² 6 AWG	8 mm 0.315 in	10 A 22 A	Сива, Тъмно сива	1SNK508418R0000	Затворени, без нужда от крайна капачка	2 3 4 5 10	1SNK908302R0000 1SNK908303R0000 1SNK908304R0000 1SNK908305R0000 1SNK908310R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13								
		6 mm² 10 AWG																
ZS10-SF-R		10 mm² 6 AWG				24-110 V AC/DC 1SNK508421R0000 115-250 V AC/DC 1SNK508422R0000												
		6 mm² 10 AWG																
Измервателни клеми за ток и напрежение																		
ZS10-ST		10 mm² 6 AWG	8 mm 0.315 in	50 A 53 A	Сива	1SNK508310R0000		2 3 4 5 10	1SNK908902R0000 1SNK908903R0000 1SNK908904R0000 1SNK908905R0000 1SNK908910R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13								
		6 mm² 10 AWG																
ZS10-ST-1		10 mm² 6 AWG				50 A 53 A							1SNK508312R0000					
		6 mm² 10 AWG																
ZS10-ST-T4		10 mm² 6 AWG	50 A 53 A			1SNK508311R0000												
		6 mm² 10 AWG																
ZS10-R1		10 mm² 6 AWG	57 A 62 A			1SNK508011R0000												
		6 mm² 10 AWG																
ZS10-PE-R1		10 mm² 6 AWG	1200 A / 1s 1596 A / 1s	Жълто- зелена		1SNK508151R0000												
		6 mm² 10 AWG																

Всички технически данни за UL/CSA стандарти и размери са в инчове и шрифт italic.
 Многожилен (IEC) Многожилен (UL/CSA) проводник – Многожилен с кабелен накрайник – твърд проводник

Клеми серия SNK
Акcesoари

Общи акcesoари

Тип	Дин шина	Описание	Ширина	Ном. Ток	Цвет	Код за поръчка	Цвет	Код за поръчка			
Крайни стопери							Държач за етикет				
 BAM3	TH 35-7.5 TH 35-15	Краен стопер с винт	10 mm 0.394 in		Тъмно сива	1SNK900001R0000	Dark grey	10 mm 0.394 in width 			
 BAZ1	TH 35-7.5 TH 35-15	Безвинтов краен стопер	5.2 mm 0.205 in		Тъмно сива	1SNK900002R0000		LH 1SNK900605R0000			
 BAZH1	TH 35-7.5 TH 35-15	Краен стопер за двуредови и измервателни клеми	10 mm 0.394 in		Тъмно сива	1SNK900102R0000		19.5 mm 0.768 in width 	LH-R1 1SNK900607R0000		
Гребени/ мостчета											
 JB...		Безвинтови делими мостчета			Оранжев	Виж продуктова серия					
Тест адаптери											
	TP2	Тестов адаптер за тестова сонда Ø 2 или 2.3 mm (0.079 in или 0.091 in)			Тъмно сива	1SNK900203R0000					
	TP4	Тестов адаптер за тестова сонда Ø 4 mm (0.157 in)			Тъмно сива	1SNK900205R0000					
Тест конектори											
	TC5	Тест конектор	5.2 mm 0.205 in	1.5 mm ² 16 AWG	Тъмно сива	1SNK900200R0000					
	TC5-R1	Краен модул за тест конектор	5.2 mm 0.205 in	1.5 mm ² 16 AWG	Тъмно сива	1SNK900201R0000					
Свързващ щифт											
 PG5-R2		Свързващ щифт (между 2 клеми с широчина 5.2 mm)	2 x 5.2 mm 2 x 0.205 in		Тъмно сива	1SNK900403R0000					
Екранирани връзки											
 SHB		Съвместим с двуредови клеми				1SNK900602R0000					



Клеми серия SNK
Акcesoари

Акcesoари за пружинни клеми тип Push-in

Тип	Дин шина	Описание	Ширина	Ном. Ток	Цвет	Код за поръчка					
Крайни капачки											
 EK...					Тъмно сива	Виж продуктова серия					
Сепаратори											
 CS-R2	TH 35-7.5 TH 35-15	Съвместими с пружинни клеми тип Push-in ZK2.5, ZK4, ZK6	3 mm 0.118 in		Тъмно сива	1SNK900106R0000					
 CS-R3	TH 35-7.5 TH 35-15	Съвместими с всички едноредови пружинни клеми тип Push-in	3 mm 0.118 in		Тъмно сива	1SNK900107R0000					
Екранирани връзки											
 SHBP		Съвместими с клеми ZK2.5 и ZK2.5-S				1SNK900601R0000					




Акcesoари за винтови клеми

Тип	Дин шина	Описание	Ширина	Ном. Ток	Цвет	Код за поръчка					
Крайни капачки											
					Тъмно сива	Виж продуктовата серия					
ES...											
Сепаратори											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Съвместим с винтови клеми до16 mm² 4 AWG	0 mm 0 in		Тъмно сива	1SNK900101R0000					
CS											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Съвместим с винтови клеми до 35 mm² 0 AWG	3 mm 0.118 in		Тъмно сива	1SNK900103R0000					
CS-R1											
Екранирани връзки											
			Съвместим с ZS винтови и двуредови клеми			1SNK900600R0000					
SHBS / SHB						1SNK900602R0000					
Защитни капацы											
		1 m 39.4 in дължина			Проз- рачен	1SNK900604R0000					
CO											
		5.2 mm 0.205 in дължина			Проз- рачен	1SNK900618R0000					
		6 mm 0.236 in дължина				1SNK900619R0000					
		8 mm 0.315 in дължина				1SNK900620R0000					
		10 mm 0.394 in дължина				1SNK900621R0000					
		16 mm 0.630 in дължина				1SNK900622R0000					
PL											


Клеми серия SNK
Общи маркировки и маркировъчни системи



MC512



MG-CPM-13 ...



MC812PA



UMH is compatible with most of the wire markers available on the market.



MG2-TDMO...



LH + MCLH



LH-R1 + MCLH-R1

Маркировки за клеми серия SNK

Тип	Бр. мар- вка на карта	Ширина на клема				Маркировъчна система			Код за поръчка	Опаковка к-во	
		5.2 mm 0.205 in	6 mm 0.236 in	8 mm 0.315 in	> 8 mm > 0.315 in	HTP500-V2	MG3	AMS 250 AMS 500		карти	ма-вки
Blank markers (white)											
MC512	45	●	○	○	○	●			1SNK140000R0000	22	
MC512PA	100	●	○	○	○			●	1SNK149999R0000	20	
MG-CPM-13 41790	56	●	○	○	○		●		1SNB041790R0512		1960
MC612	39		●	○	○	●			1SNK150000R0000	22	
MC612PA	100		●	○	○			●	1SNK159999R0000	20	
MG-CPM-13 41791	48		●	○	○		●		1SNB041791R0612		1680
MC812	30			●	○	●			1SNK160000R0000	22	
MC812PA	100			●	○			●	1SNK169999R0000	20	
Напечатани маркировки(бял) - Хоризонтален монтаж:						Тип маркировка					
MC512PA	100	●	○	○	○	1->10 (x10) 1->100			1SNK140011R0000 1SNK145011R0000	1	
MC612PA	100		●	○	○	1->10 (x10) 1->100			1SNK150011R0000 1SNK155011R0000	1	
MC812PA	100			●	○	1->10 (x10) 1->100			1SNK160011R0000 1SNK165011R0000	1	

● препоръчително ○ Съвместим (ширина на маркировката < ширина на маркировъчната площ)

Универсални държачи за кабелна маркировка

Тип	Бр. мар- вка на карта	Външен диаметър на проводник		Сечение на проводник		Ширина	Код за поръчка	Опаковка к-во	
		mm	in	mm²	AWG			ленти	ма-вки
UMH	Лента от 10 универсални държача за кабелна маркировка					5.2 mm 0.205 in	1SNK900611R0000	10	
4 x 12 mm (0.157 in x 0.472 in) кабелна маркировка									
MG2-TDMO-01 40390	40	2...2.9	0.079...0.114	0.5...1.5	20...16		1SNB040390R0412		880
MG2-TDMO-02 40490	40	2.9...3.5	0.114...0.138	1.5...2.5	16...14		1SNB040490R0412		640
MG2-TDMO-03 40590	40	4...4.6	0.157...0.181	4...6	12...10		1SNB040590R0412		560
4 x 16 mm (0.157 in x 0.630 in) кабелна маркировка									
MG2-TDMO-01 40391	40	2...2.9	0.079...0.114	0.5...1.5	18...16		1SNB040391R0416		880
MG2-TDMO-02 40491	40	2.9...3.5	0.114...0.138	1.5...2.5	16...14		1SNB040491R0416		640
MG2-TDMO-03 40591	40	4...4.6	0.157...0.181	4...6	12...10		1SNB040591R0416		560

Етикет за крайни стопери

Тип	Бр. мар- вка на карта	Цвят	Съвместим с държачи		Система за маркиране			Код за поръчка	Опаковка к-во	
			LH	LH-R1	HTP500-V2	MG3	AMS 250 AMS 500		карти	ма-вки
Празни маркировъчни карти (бели)										
MCLH	36	бял	●		●		●	1SNK900630R0000	25	
MCLH-R1	15			●	●		●	1SNK900631R0000	25	
MG-TAA 49198	18			●		●		1SNB049198R1735		450
MG-TAA 49498	33		●			●		1SNB049498R8530		825

● препоръчително ○ Съвместим (ширина на маркировката < ширина на маркировъчната площ)

Маркировъчни системи
Избор




	Приложение за големи обеми	За всякакви приложения	За основни приложения	
Маркировъчни системи	HTP500	MG3	AMS 500	AMS 250
Данни за поръчка				
Принтер кит	HTP500-V2 KIT	MG3 KIT	KIT MAO AMS 500	AMS 250 BASIC KIT
Код за поръчка	1SNA235700R1500	1SNB419001R0000	1SNA360000R2400	1SNA360000R2500
Технология	Термопринтер	Термопринтер	Плотер	
Режим на печат	Ръчен / Автоматичен (До 64 карти)	Ръчен	Ръчен	
Скорост на печат	Висока	Средна	Ниска	
Качество на печат	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	
Капацитет н печат с 1 касета	~ 60 000, RC510 маркировки (5 x 10 mm маркировка)	~ 160 000, MG-CPM (5 x 10 mm маркировка)	~ 230 000 маркировки (с 3 символа на маркировка)	
Налични цветове (монохром)	Черен / червен	Черен / червен / Син / Зелен / Бял	Черен	
Материал на маркировката	Поликарбонат	Поликарбонат	Полиамид	
Маркировки				
Празна маркировка(поламид) за серия клеми SNK	-	-	MC...PA	
Празна маркировка(поликарбонат) за серия клеми SNK	MC	MG-CPM	-	
Празна маркировка(PVC) за серия клеми SNK	-	MG-CPMF	-	
Маркировка за крайни стопери	2 типа маркировки	2 типа маркировки	4 типа маркировки	
Маркировка за други марки клеми	3 производители	15 производители	5 производители	
Кабелна маркировка	2 типа маркировки	4 типа маркировки	1 тип маркировка	



Индекс

Допълнителна техническа информация

Размери на клемите
(Да се добави височината на DIN -шината за да се получи монтажният размер)
пример:
ТН 35-7.5 DIN шина = височина на продукта +7.5 mm



Пружинна клема тип Push-in

Винтова клема

Код за поръчка	Тип	Описание	Ном. Напрежение (IEC) V	Ном. Напрежение (UL/CSA) V	Дължина mm	Височина mm	Бр. в кутия	Брой в кашон	Стр.
1SNA235700R1500	HTP500-V2 KIT	Маркировъчна система	–	–	–	–	1	–	25
1SNA360000R2400	KIT MAO AMS 500	Маркировъчна система	–	–	–	–	1	–	25
1SNA360000R2500	AMS 250 BASIC KIT	Маркировъчна система	–	–	–	–	1	–	25
1SNB040390R0412	MG2-TDMO-01 40390	Маркировка за клема	–	–	12	4	880	–	24
1SNB040391R0416	MG2-TDMO-01 40391	Маркировка за клема	–	–	16	4	880	–	24
1SNB040490R0412	MG2-TDMO-01 40490	Маркировка за клема	–	–	12	4	640	–	24
1SNB040491R0416	MG2-TDMO-01 40491	Маркировка за клема	–	–	16	4	640	–	24
1SNB040590R0412	MG2-TDMO-01 40590	Маркировка за клема	–	–	12	4	560	–	24
1SNB040591R0416	MG2-TDMO-01 40591	Маркировка за клема	–	–	16	4	560	–	24
1SNB041790R0512	MG-CPM-13 41790	Маркировка за клема	–	–	12	5	1960	–	24
1SNB041791R0612	MG-CPM-13 41791	Маркировка за клема	–	–	12	6	1680	–	24
1SNB049198R1735	MG-TAA 49198	Маркировка за клема	–	–	35	17	450	–	24
1SNB049498R8530	MG-TAA 49498	Маркировка за клема	–	–	30	8.5	825	–	24
1SNB419001R0000	MG3 KIT	Маркировъчна система	–	–	–	–	1	–	25
1SNK140000R0000	MC512	Маркировка за клема	–	–	12	5	22	990	24
1SNK140011R0000	MC512PA	Маркировка за клема	–	–	12	5	1	600	24
1SNK145011R0000	MC512PA	Маркировка за клема	–	–	12	5	1	600	24
1SNK149999R0000	MC512PA	Маркировка за клема	–	–	12	5	1	600	24
1SNK150000R0000	MC612	Маркировка за клема	–	–	12	6	22	858	24
1SNK150011R0000	MC612PA	Маркировка за клема	–	–	12	6	1	600	24
1SNK155011R0000	MC612PA	Маркировка за клема	–	–	12	6	1	600	24
1SNK159999R0000	MC612PA	Маркировка за клема	–	–	12	6	1	600	24
1SNK160000R0000	MC812	Маркировка за клема	–	–	12	8	22	660	24
1SNK160011R0000	MC812PA	Маркировка за клема	–	–	12	8	1	600	24
1SNK165011R0000	MC812PA	Маркировка за клема	–	–	12	8	1	600	24
1SNK169999R0000	MC812PA	Маркировка за клема	–	–	12	8	1	600	24
1SNK505010R0000	ZS4	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505020R0000	ZS4-BL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505030R0000	ZS4-OR	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505060R0000	ZS4-YL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505061R0000	ZS4-GN	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505062R0000	ZS4-RD	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505065R0000	ZS4-WH	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505066R0000	ZS4-BK	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	900	16
1SNK505150R0000	ZS4-PE	Винтова клема	–	–	59.5	41.4	20	420	16
1SNK505210R0000	ZS4-D2	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK505211R0000	ZS4-D1	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK505212R0000	ZS4-T3	Винтова клема	800	300	100.1	72.4	25	350	19
1SNK505220R0000	ZS4-D2-BL	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK505230R0000	ZS4-D2-OR	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK505310R0000	ZS4-S	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505311R0000	ZS4-S-T2	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505312R0000	ZS4-S-T2.3	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505313R0000	ZS4-SP	Винтова клема	400	150	53	41.3	50	900	20
1SNK505314R0000	ZS4-SP-T2	Винтова клема	400	150	53	41.3	50	900	20
1SNK505315R0000	ZS4-D2-S	Винтова клема	630	300	70.4	63.6	50	400	18
1SNK505316R0000	ZS4-D2-S-T2	Винтова клема	630	300	70.4	63.6	50	400	18
1SNK505320R0000	ZS4-S-BL	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505321R0000	ZS4-S-T2-BL	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505330R0000	ZS4-S-OR	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505331R0000	ZS4-S-T2-OR	Винтова клема	400	150	53	45.4	50	900	19
1SNK505910R0000	ES4	Крайна капачка	–	–	50.9	33.7	20	–	16
1SNK505911R0000	ES6-4S	Крайна капачка	–	–	70.6	33.7	20	–	17
1SNK505912R0000	ES6-3S	Крайна капачка	–	–	59.9	33.7	20	–	17
1SNK505960R0000	ES4-D2	Крайна капачка	–	–	70.2	59.2	20	–	18
1SNK505961R0000	ES4-T3	Крайна капачка	–	–	97	81.2	20	–	19
1SNK506010R0000	ZS6	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16

Индекс

Допълнителна техническа информация

Код за поръчка	Тип	Описание	Ном. Напрежение (IEC) V	Ном. Напрежение (UL/CSA) V	Дължина mm	Височина mm	Бр. в кутия	Брой в кашон	Стр.
1SNK506011R0000	ZS6-3S	Винтова клема	800	600	62	42.2	50	400	17
1SNK506012R0000	ZS6-4S	Винтова клема	800	600	72.7	42.2	50	300	17
1SNK506013R0000	ZS4-R2	Винтова клема	800	300	70.5	41.3	50	600	21
1SNK506020R0000	ZS6-BL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506021R0000	ZS6-3S-BL	Винтова клема	800	600	62	42.2	50	400	17
1SNK506022R0000	ZS6-4S-BL	Винтова клема	800	600	72.7	42.2	50	300	17
1SNK506030R0000	ZS6-OR	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506060R0000	ZS6-YL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506061R0000	ZS6-GN	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506062R0000	ZS6-RD	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506065R0000	ZS6-WH	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506066R0000	ZS6-BK	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	750	16
1SNK506067R0000	ZS6-3S-YL	Винтова клема	800	600	62	42.2	50	400	17
1SNK506068R0000	ZS6-4S-YL	Винтова клема	800	600	72.7	42.2	50	300	17
1SNK506150R0000	ZS6-PE	Винтова клема	–	–	59.5	41.4	20	360	16
1SNK506151R0000	ZS6-3S-PE	Винтова клема	–	–	68.5	42.2	25	450	17
1SNK506152R0000	ZS6-4S-PE	Винтова клема	–	–	79.2	42.2	25	450	17
1SNK506153R0000	ZS4-PE-R2	Винтова клема	–	–	77	41.3	25	450	21
1SNK506210R0000	ZS6-D2	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK506211R0000	ZS6-D1	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK506212R0000	ZS6-D2-PE	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	300	18
1SNK506213R0000	ZS4-T3-R1	Винтова клема	800	300	100.1	72.4	25	350	19
1SNK506220R0000	ZS6-D2-BL	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK506230R0000	ZS6-D2-OR	Винтова клема	800	300	70.4	59.5	50	400	18
1SNK506250R0000	ZS6-D1-PE	Винтова клема	–	–	70.4	59.5	50	180	18
1SNK506310R0000	ZS4-S-R1	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506311R0000	ZS4-S-T2-R1	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506312R0000	ZS4-S-T2.3-R1	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506313R0000	ZS4-SP-R1	Винтова клема	400	150	70.5	41.3	50	600	20
1SNK506314R0000	ZS4-SP-T2-R1	Винтова клема	400	150	70.5	41.3	50	600	20
1SNK506315R0000	ZS6-S	Винтова клема	500	150	53	45.4	50	750	19
1SNK506316R0000	ZS6-S-4S-T2	Винтова клема	500	300	80.7	45.4	50	300	19
1SNK506320R0000	ZS4-S-R1-BL	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506321R0000	ZS4-S-T2-R1-BL	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506322R0000	ZS6-S-BL	Винтова клема	500	150	53	45.4	50	750	19
1SNK506330R0000	ZS4-S-R1-OR	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506331R0000	ZS4-S-T2-R1-OR	Винтова клема	400	150	70.5	45.4	50	600	19
1SNK506410R0000	ZS4-SF	Винтова клема	500	150	70.5	70.8	50	400	21
1SNK506412R0000	ZS4-SF-R1	Винтова клема	500	150	70.5	70.8	50	400	21
1SNK506413R0000	ZS4-SF-R2	Винтова клема	500	150	70.5	70.8	50	400	21
1SNK506414R0000	ZS4-S-R2	Винтова клема	400	150	70.5	70.8	50	400	20
1SNK506415R0000	ZS4-SF-R3	Винтова клема	500	150	70.5	70.8	50	400	21
1SNK506416R0000	ZS4-SF-R4	Винтова клема	500	150	70.5	70.8	50	400	21
1SNK508010R0000	ZS10	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508011R0000	ZS10-R1	Винтова клема	630	300	80.7	46	25	250	21
1SNK508020R0000	ZS10-BL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508030R0000	ZS10-OR	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508060R0000	ZS10-YL	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508061R0000	ZS10-GN	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508062R0000	ZS10-RD	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508065R0000	ZS10-WH	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508066R0000	ZS10-BK	Винтова клема	1000	600	53	41.3	50	600	16
1SNK508150R0000	ZS10-PE	Винтова клема	–	–	59.5	41.3	20	240	16
1SNK508151R0000	ZS10-PE-R1	Винтова клема	–	–	80.7	46	25	250	21
1SNK508310R0000	ZS10-ST	Винтова клема	630	300	80.7	46	25	250	21
1SNK508311R0000	ZS10-ST-T4	Винтова клема	630	300	80.7	55.1	25	250	21
1SNK508312R0000	ZS10-ST-1	Винтова клема	630	300	80.7	46	25	250	21
1SNK508315R0000	ZS10-S	Винтова клема	630	150	53	45.4	50	600	19
1SNK508316R0000	ZS10-SP	Винтова клема	630	150	53	41.3	50	600	20
1SNK508320R0000	ZS10-S-BL	Винтова клема	630	150	53	45.4	50	600	19
1SNK508410R0000	ZS4-SF1	Винтова клема	630	300	59.7	39.6	50	450	20
1SNK508412R0000	ZS4-SF1-R1	Винтова клема	630	300	59.7	39.6	50	450	20
1SNK508413R0000	ZS4-SF1-R2	Винтова клема	630	300	59.7	39.6	50	450	20

Индекс

Допълнителна техническа информация

Код за поръчка	Тип	Описание	Ном. Напрежение (IEC) V	Ном. Напрежение (UL/CSA) V	Дължина mm	Височина mm	Бр. в кутия	Брой в кашон	Стр.
1SNK508422R0000	ZS10-SF-R3	Винтова клема	630	600	74.3	70.3	50	450	21
1SNK508423R0000	ZS4-D2-SF1-R1	Винтова клема	800	300	89.2	60.5	50	200	18
1SNK508424R0000	ZS4-D2-SF1-R3	Винтова клема	800	300	89.2	60.5	50	200	18
1SNK508425R0000	ZS4-D2-SF1	Винтова клема	800	300	89.2	60.5	50	200	18
1SNK508910R0000	ES10-ST	Крайна капачка	–	–	79	38.7	20	–	21
1SNK508911R0000	ES4-D2-SF1	Крайна капачка	–	–	84.5	63.1	20	–	18
1SNK508960R0000	ES4-SF	Крайна капачка	–	–	59	31.9	20	–	20
1SNK510010R0000	ZS16	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	450	16
1SNK510020R0000	ZS16-BL	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	450	16
1SNK510030R0000	ZS16-OR	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	450	16
1SNK510150R0000	ZS16-PE	Винтова клема	–	–	60.6	42.8	20	160	16
1SNK512010R0000	ZS25	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	200	16
1SNK512020R0000	ZS25-BL	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	200	16
1SNK512060R0000	ZS25-YL	Винтова клема	1000	600	56.1	42.8	25	200	16
1SNK512150R0000	ZS25-PE	Винтова клема	–	–	63.6	42.8	20	300	16
1SNK516010R0000	ZS35	Винтова клема	1000	600	59	48.3	20	80	17
1SNK516011R0000	ZS50	Винтова клема	1000	600	63.6	54.3	20	80	17
1SNK516020R0000	ZS35-BL	Винтова клема	1000	600	59	48.3	20	80	17
1SNK516021R0000	ZS50-BL	Винтова клема	1000	600	63.6	54.3	20	80	17
1SNK516030R0000	ZS35-OR	Винтова клема	1000	600	59	48.3	20	80	17
1SNK516060R0000	ZS50-YL	Винтова клема	1000	600	59	48.3	20	80	17
1SNK516150R0000	ZS35-PE	Винтова клема	–	–	59	48.3	20	80	17
1SNK516151R0000	ZS50-PE	Винтова клема	–	–	63.6	54.3	20	80	17
1SNK522010R0000	ZS70	Винтова клема	1000	600	74	67.5	10	30	17
1SNK522020R0000	ZS70-BL	Винтова клема	1000	600	74	67.5	10	30	17
1SNK522060R0000	ZS70-YL	Винтова клема	1000	600	74	67.5	10	30	17
1SNK522150R0000	ZS70-PE	Винтова клема	–	–	74	67.6	10	30	17
1SNK526010R0000	ZS95	Винтова клема	1000	600	87	74.1	10	30	17
1SNK526020R0000	ZS95-BL	Винтова клема	1000	600	87	74.1	10	30	17
1SNK526060R0000	ZS95-YL	Винтова клема	1000	600	87	74.1	10	30	17
1SNK526150R0000	ZS95-PE	Винтова клема	–	–	87	79.2	10	30	17
1SNK705010R0000	ZK2.5	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705011R0000	ZK2.5-3P	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705012R0000	ZK2.5-4P	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705020R0000	ZK2.5-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705021R0000	ZK2.5-3P-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705022R0000	ZK2.5-4P-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705030R0000	ZK2.5-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705031R0000	ZK2.5-3P-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705032R0000	ZK2.5-4P-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705060R0000	ZK2.5-YL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705061R0000	ZK2.5-GN	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705062R0000	ZK2.5-RD	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705065R0000	ZK2.5-WH	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705066R0000	ZK2.5-BK	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705067R0000	ZK2.5-3P-YL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705068R0000	ZK2.5-3P-GN	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705069R0000	ZK2.5-3P-RD	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705072R0000	ZK2.5-3P-WH	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705073R0000	ZK2.5-3P-BK	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705074R0000	ZK2.5-4P-YL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705075R0000	ZK2.5-4P-GN	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705076R0000	ZK2.5-4P-RD	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705079R0000	ZK2.5-4P-WH	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705080R0000	ZK2.5-4P-BK	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705150R0000	ZK2.5-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	57.4	34.2	20	720	10
1SNK705151R0000	ZK2.5-PE-3P	Пружинна клема тип Push-in	–	–	71.2	34.2	20	480	11
1SNK705152R0000	ZK2.5-PE-4P	Пружинна клема тип Push-in	–	–	86.7	34.2	20	480	11
1SNK705210R0000	ZK2.5-D2	Пружинна клема тип Push-in	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705211R0000	ZK2.5-D1	Пружинна клема тип Push-in	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705212R0000	ZK2.5-D2-PE	Пружинна клема тип Push-in	800	600	84.6	54.2	20	320	12
1SNK705220R0000	ZK2.5-D2-BL	Пружинна клема тип Push-in	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705250R0000	ZK2.5-D1-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	84.6	54.2	20	320	12
1SNK705310R0000	ZK2.5-S	Пружинна клема тип Push-in	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705311R0000	ZK2.5-SP	Пружинна клема тип Push-in	630	300	65.7	35.6	50	750	12
1SNK705320R0000	ZK2.5-S-BL	Пружинна клема тип Push-in	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705330R0000	ZK2.5-S-OR	Пружинна клема тип Push-in	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705910R0000	EK2.5	Крайна капачка	–	–	52.3	32.5	20	–	10
1SNK705911R0000	EK2.5-3P	Крайна капачка	–	–	65.8	32.5	20	–	11

Индекс

Допълнителна техническа информация

Код за поръчка	Тип	Описание	Ном. Напрежение (IEC) V	Ном. Напрежение (UL/CSA) V	Дължина mm	Височина mm	Бр. в кутия	Брой в кашон	Стр.
1SNK705912R0000	EK2.5-4P	Крайна капачка	–	–	82.8	32.5	20	–	11
1SNK705960R0000	EK2.5-D2	Крайна капачка	–	–	76.3	52.5	20	–	12
1SNK706010R0000	ZK4	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706011R0000	ZK4-3P	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706012R0000	ZK4-4P	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706020R0000	ZK4-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706021R0000	ZK4-3P-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706022R0000	ZK4-4P-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706030R0000	ZK4-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706031R0000	ZK4-3P-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706032R0000	ZK4-4P-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706150R0000	ZK4-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	62.7	35.1	20	480	10
1SNK706151R0000	ZK4-PE-3P	Пружинна клема тип Push-in	–	–	79	35.1	20	480	11
1SNK706152R0000	ZK4-PE-4P	Пружинна клема тип Push-in	–	–	96.2	35.1	20	360	11
1SNK706310R0000	ZK2.5-S-R1	Пружинна клема тип Push-in	630	300	63.1	47.9	50	600	13
1SNK706410R0000	ZK2.5-SF	Пружинна клема тип Push-in	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK706411R0000	ZK2.5-SF-R1	Пружинна клема тип Push-in	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK706412R0000	ZK2.5-SF-R3	Пружинна клема тип Push-in	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK708010R0000	ZK6	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	57.5	35.9	50	450	10
1SNK708011R0000	ZK6-3P	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	79.1	35.9	50	300	11
1SNK708020R0000	ZK6-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	57.5	35.9	50	450	10
1SNK708021R0000	ZK6-3P-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	79.1	35.9	50	300	11
1SNK708030R0000	ZK6-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	57.5	35.9	50	450	10
1SNK708031R0000	ZK6-3P-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	79.1	35.9	50	300	11
1SNK708150R0000	ZK6-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	64.6	35.9	20	480	10
1SNK708151R0000	ZK6-PE-3P	Пружинна клема тип Push-in	–	–	85.6	35.9	20	240	11
1SNK708911R0000	EK6-3P	Крайна капачка	–	–	78.3	33.6	20	–	11
1SNK710010R0000	ZK10	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710020R0000	ZK10-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710030R0000	ZK10-OR	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710150R0000	ZK10-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	87.7	41.5	20	240	10
1SNK710910R0000	EK10	Крайна капачка	–	–	80.5	41.3	20	–	10
1SNK712010R0000	ZK16	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712020R0000	ZK16-BL	Пружинна клема тип Push-in	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712150R0000	ZK16-PE	Пружинна клема тип Push-in	–	–	87.7	41.5	20	240	10
1SNK900001R0000	BAM3	Краен стопер	–	–	53.5	35	50	1000	22
1SNK900002R0000	BAZ1	Краен стопер	–	–	54.4	34.2	50	750	22
1SNK900101R0000	CS	Сепаратор	–	–	–	–	20	–	23
1SNK900102R0000	BAZH1	Краен стопер	–	–	74.4	30.2	20	360	22
1SNK900103R0000	CS-R1	Сепаратор	–	–	71	54	20	–	23
1SNK900106R0000	CS-R2	Сепаратор	–	–	61.9	48.7	20	–	23
1SNK900107R0000	CS-R3	Сепаратор	–	–	98.8	53.7	20	–	23
1SNK900200R0000	TC5	Тест конектор	1000	–	34.1	71.7	10	1000	22
1SNK900201R0000	TC5-R1	Тест конектор	1000	–	34.1	71.7	10	700	22
1SNK900203R0000	TP2	Тест адаптер	1000	600	7.6	52.2	20	2000	22
1SNK900205R0000	TP4	Тест адаптер	1000	600	7.6	56.6	20	2000	22
1SNK900401R0000	PG5	Свързващ щифт	400	150	31	39	20	1000	12
1SNK900402R0000	PG5-R1	Свързващ щифт	400	150	31	39	20	2000	12
1SNK900403R0000	PG5-R2	Свързващ щифт	250	–	37.7	48.9	20	160	22
1SNK900600R0000	SHBS	Екранирана връзка	–	–	–	–	20	–	23
1SNK900601R0000	SHBP	Екранирана връзка	–	–	–	–	20	–	23
1SNK900602R0000	SHB	Екранирана връзка	–	–	–	–	20	–	22
1SNK900604R0000	CO	Защитен капак	–	–	77	30.2	1	–	23
1SNK900605R0000	LH	Държач за етикет	–	–	31.8	29.5	50	2500	22
1SNK900607R0000	LH-R1	Държач за етикет	–	–	37.3	29.5	50	1000	22
1SNK900611R0000	UMH	Универсален държач за кабелна маркировка	–	–	–	–	10	–	24
1SNK900618R0000	PL5	Капаче "високо напрежение"	–	–	–	–	10	–	23
1SNK900619R0000	PL6	Капаче "високо напрежение"	–	–	–	–	10	–	23
1SNK900620R0000	PL8	Капаче "високо напрежение"	–	–	–	–	10	–	23
1SNK900621R0000	PL10	Капаче "високо напрежение"	–	–	–	–	10	–	23
1SNK900622R0000	PL16	Капаче "високо напрежение"	–	–	–	–	10	–	23
1SNK900630R0000	MCLH	Етикет за краен стопер	–	–	30	8.8	25	–	24
1SNK900631R0000	MCLH-R1	Етикет за краен стопер	–	–	35.4	17.7	25	–	24
1SNK905302R0000	JB5-2	Мостче	1000	600	8.2	26.8	50	1500	10
1SNK905303R0000	JB5-3	Мостче	1000	600	13.4	26.8	50	1500	10
1SNK905304R0000	JB5-4	Мостче	1000	600	18.6	26.8	50	1500	10
1SNK905305R0000	JB5-5	Мостче	1000	600	23.8	26.8	50	1500	10
1SNK905310R0000	JB5-10	Мостче	1000	600	49.8	26.8	30	900	10
1SNK905350R0000	JB5-50	Мостче	1000	600	257.8	26.8	10	150	10

Индекс

Допълнителна техническа информация

Код за поръчка	Тип	Описание	Ном. Напрежение (IEC) V	Ном. Напрежение (UL/CSA) V	Дължина mm	Височина mm	Бр. в кутия	Брой в кашон	Стр.
1SNK906302R0000	JB6-2	Мостче	1000	600	9	26.8	50	1500	10
1SNK906303R0000	JB6-3	Мостче	1000	600	15	26.8	50	1500	10
1SNK906304R0000	JB6-4	Мостче	1000	600	21	26.8	50	1500	10
1SNK906305R0000	JB6-5	Мостче	1000	600	27	26.8	50	1500	10
1SNK906310R0000	JB6-10	Мостче	1000	600	57	26.8	20	600	10
1SNK906350R0000	JB6-50	Мостче	1000	600	297	26.8	10	150	10
1SNK908302R0000	JB8-2	Мостче	1000	600	13.6	27.8	50	1500	10
1SNK908303R0000	JB8-3	Мостче	1000	600	21.6	27.8	50	1500	10
1SNK908304R0000	JB8-4	Мостче	1000	600	29.6	27.8	50	1500	10
1SNK908305R0000	JB8-5	Мостче	1000	600	37.6	27.8	40	1200	10
1SNK908310R0000	JB8-10	Мостче	1000	600	77.6	27.8	20	600	10
1SNK908902R0000	JB8-10-R1	Мостче	-	-	-	-	10	-	21
1SNK908903R0000	JB8-3-R1	Мостче	-	-	-	-	10	-	21
1SNK908904R0000	JB8-4-R1	Мостче	-	-	-	-	10	-	21
1SNK908905R0000	JB8-5-R1	Мостче	-	-	-	-	10	-	21
1SNK908910R0000	JB8-2-R1	Мостче	-	-	-	-	10	-	21
1SNK910302R0000	JB10-2	Мостче	1000	600	18.5	31.5	50	1500	10
1SNK910303R0000	JB10-3	Мостче	1000	600	28	31.5	50	1500	10
1SNK910304R0000	JB10-4	Мостче	1000	600	30.8	31.5	40	1200	10
1SNK910305R0000	JB10-5	Мостче	1000	600	48	31.5	30	900	10
1SNK910310R0000	JB10-10	Мостче	1000	600	98	31.5	20	600	10
1SNK912302R0000	JB12-2	Мостче	1000	600	20	31.5	50	-	10
1SNK912303R0000	JB12-3	Мостче	1000	600	32	31.5	50	-	10
1SNK912305R0000	JB12-5	Мостче	1000	600	56	31.5	20	-	10
1SNK916302R0000	JB16-2	Мостче	1000	600	-	-	10	-	17
1SNK916303R0000	JB16-3	Мостче	1000	600	-	-	10	-	17
1SNK916304R0000	JB16-4	Мостче	1000	600	-	-	10	-	17
1SNK916305R0000	JB16-5	Мостче	1000	600	-	-	10	-	17
1SNK916310R0000	JB16-10	Мостче	1000	600	-	-	10	-	17
1SNK922302R0000	JB22-2	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK922303R0000	JB22-3	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK922305R0000	JB22-5	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK922310R0000	JB22-10	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK926302R0000	JB26-2	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK926303R0000	JB26-3	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK926305R0000	JB26-5	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17
1SNK926310R0000	JB26-10	Мостче	1000	600	-	-	5	-	17


Серия клеми SNK

Маркетингови материали


www.abb.com/connecttocontrol

www.abb.com

Products → Low Voltage Products and Systems → Connection Devices



Каталози



Инструменти



За детайлна продуктова информация, използвай продуктов код или тип: www.abb.com/productdetails/ZS4 или www.abb.com/zproductdetails/1SNK505010R0000




Cadenas portal: Изтеглете 2D или 3D файлове според вашите нужди (STEP, IGES...)

Ново

Серия клеми SNK

във вашият джоб



Страницата на АББ е съвместима с таблети и смарт телефони ви дава всичката информация от която имате нужда

За контакти

ABB България

София

бул. „Христофор Колумб“ 9

тел.: 02 807 55 00

факс: 02 807 55 99

www.abb.bg & www.abb.com/lowvoltage

Забележка:

АББ си запазва правата да поправя или променя съдържанието на този документ без предизвестие.

АББ не носи отговорност за каквито и да е потенциални грешки или възможна липса на информация в този документ.

Печат 2014 АББ. Всички права запазени.

1SNC160030C0201_BG (V 09.2014)