

# Sidus

## LED Deko- und Orientierungsleuchten

### LED-Dekorations- und Orientierungsleuchte 230 V- mit homogenem oder punktuelltem Licht

Anschluss 230 V Schraubklemmen, Einbau in UP-Einlassdose, Einbautiefe 40 mm, Leistungsaufnahme <1 W, geringe Wärmeentwicklung, sehr lange Lebensdauer, Abdeckplatte Gr. I, 88×88 mm, Frontrahmen 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm. Mit homogenem Licht kann optional zur Beschriftung/Orientierung eine Folie mit Piktogrammen oder Text hinterlegt werden. Beschriftungsvorlage mit Piktogrammen zum Download auf [www.abb.ch/gebaeudeautomation](http://www.abb.ch/gebaeudeautomation). Ausgabe auf handelsüblichen Drucker.



LED Leuchtfarbe (homogenes Licht)	E-No
Weiss	455 220 002
Blau	455 223 002
Grün	455 224 002
Orange	455 221 002
Rot	455 222 002
LED Leuchtfarbe (punktuelltes Licht)	E-No
Weiss	455 210 002
Blau	455 213 002
Grün	455 214 002
Orange	455 211 002
Rot	455 212 002
<b>Frontrahmen</b>	
Weiss glänzend	..... 102
Anthrazit	..... 042
Alu	..... 932
Ersatz-Kabel	E-No
Zur Verbindung von Trafo und LED-Einsatz	355 999 012

Andere Abdeckrahmen siehe Seiten 3/191–3/192

Zubehör  
Adapterring zu LED Dekorations- und Orientierungsleuchte.



Adapterring A  
376 900 002

# Sidus

B Gr. I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Trafo mit  
LED-Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Frontrahmen  
Weiss



Z  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Trafo mit  
LED-Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm

Frontrahmen  
Weiss



E für Kombi  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Trafo mit  
LED-Einsatz  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Frontrahmen  
Weiss



Frontset «B»  
Abdeckrahmen  
Frontrahmen  
mit Abdeck-  
scheibe und  
LED-Einsatz

Frontrahmen  
Weiss



Frontset «Z/E»  
Frontrahmen  
mit Abdeck-  
scheibe

Frontrahmen  
Weiss



LED-Einsatz



GE «Z»  
Trafo  
(zur Einspei-  
sung von LED-  
Einsatz)  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77×77 mm



VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No
455 620 002	455 720 002	378 492 002	378 029 002	455 810 002	355 999 002	
455 623 002	455 723 002	378 493 002	378 029 002	455 813 002	355 999 002	
455 624 002	455 724 002	378 494 002	378 029 002	455 814 002	355 999 002	
455 621 002	455 721 002	378 495 002	378 029 002	455 811 002	355 999 002	
455 622 002	455 722 002	378 496 002	378 029 002	455 812 002	355 999 002	
455 610 002	455 710 002	378 892 002	378 029 002	455 820 002	355 999 002	
455 613 002	455 713 002	378 893 002	378 029 002	455 823 002	355 999 002	
455 614 002	455 714 002	378 894 002	378 029 002	455 824 002	355 999 002	
455 611 002	455 711 002	378 895 002	378 029 002	455 821 002	355 999 002	
455 612 002	455 712 002	378 896 002	378 029 002	455 822 002	355 999 002	
..... 102	..... 102	..... 102	..... 102	..... 102	..... 102	
..... 042	..... 042	..... 042	..... 042	..... 042	..... 042	
..... 932	..... 932	..... 932	..... 932	..... 932	..... 932	

Piktogramme (Set à 10 Stk.)

455 500 002	→	455 505 002	☎	455 511 002	👤	455 515 002	👤
455 501 002	↗	455 506 002	🚫	455 512 002	☕	455 516 002	👤
455 502 002	↘	455 507 002	🚰	455 513 002	👤	455 517 002	👤
455 503 002	↑	455 508 002	EXIT	455 514 002	👤	455 518 002	♿
455 504 002	↓	455 509 002	🚫				
		455 510 002	↙				