

NEO DS301C διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου

Η απόλυτη εξοικονόμηση χώρου σε πίνακες διανομής

Κερδίστε επιπλέον χώρο στον ηλεκτρικό πίνακα με τη νέα σειρά RCBO σε μόλις **1 στοιχείο πλάτος**!

Εύκολη εγκατάσταση

Καλωδίωση είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος της συσκευής με καλώδια διατομής έως 16 mm².

Κλιπ στήριξης σε ράγα

Νέος σχεδιασμός με 2 ανεξάρτητα κλιπ για σταθερή στήριξη στη ράγα DIN.

Μπουτόν "Test"

Ηλεκτρικό τεστ για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του στοιχείου διαρροής.

Οπτική ένδειξη σφάλματος

Θέση I-0, On-Off. Εμφάνιση μπλε σημαίας σε περίπτωση ενεργοποίησης λόγω διαρροής.

Εκτύπωση laser


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι σημάνσεις είναι εκτυπωμένα με laser για αντοχή στον χρόνο και τη χρήση.

Χώρος για ετικέτα σήμανσης

Πρόβλεψη χώρου για τοποθέτηση ετικέτας σήμανσης των αναχωρήσεων.

Βοηθητικά εξαρτήματα

Μπορεί να δεχθεί όλο το εύρος των διαθέσιμων βοηθητικών εξαρτημάτων των μικροαυτομάτων (βοηθητικές επαφές, κ.α.) με τη χρήση ειδικού αντάπτορα.



Προστασία

Διπολικοί διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου σε 1 στοιχείο πλάτος, DS301C χαρακτηριστικής C, κατηγορίας AC & A

AC/C A/C



DS301C

DS301C (1P+N), κατηγορίας AC, χαρακτηριστικής C, 30 mA, 6 kA.

Λειτουργία: Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων, βραχυκυκλωμάτων και διαρροής προς γη.

Εφαρμογές: Οικιακές εγκαταστάσεις. Ιδανικοί για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες με περιορισμένο χώρο και ανακαινίσεις.

Πρότυπα: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1.

Ονομαστική ένταση In A	Αντοχή σε βραχ/μα kA	Ρεύμα διαρροής IΔn mA	Αριθμός Στοιχείων Πλάτους 17,5 mm	Στοιχεία για παραγγελία		Συσκ/σία Τεμάχια
				Τύπος	Κωδικός	
6	6	30	1	DS301C C6 AC30	718369	1
10	6	30	1	DS301C C10 AC30	718370	1
16	6	30	1	DS301C C16 AC30	718371	1
20	6	30	1	DS301C C20 AC30	718372	1

DS301C (1P+N), κατηγορίας A, χαρακτηριστικής C, 30 mA, 6 kA.

Λειτουργία: Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων, βραχυκυκλωμάτων και διαρροής προς γη.

Εφαρμογές: Οικιακές εγκαταστάσεις. Ιδανικοί για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες με περιορισμένο χώρο και ανακαινίσεις.

Πρότυπα: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1.

Ονομαστική ένταση In A	Αντοχή σε βραχ/μα kA	Ρεύμα διαρροής IΔn mA	Αριθμός Στοιχείων Πλάτους 17,5 mm	Στοιχεία για παραγγελία		Συσκ/σία Τεμάχια
				Τύπος	Κωδικός	
6	6	30	1	DS301C C6 A30	718373	1
10	6	30	1	DS301C C10 A30	718374	1
16	6	30	1	DS301C C16 A30	718375	1
20	6	30	1	DS301C C20 A30	718376	1